

META **rayonnage tambour de** **câble** **MULTIPAL**

MULTIPAL, rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 4400 x 1070 x 1100 mm, 4 niveaux avec surface d'appui tambour de câble, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane, niveaux avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL2001 orangé rouge

Numéro d'article: 226859



Das Lagersystem



META Rayonnage pour tambour de câble MULTIPAL

Champ de base

rayonnage tambour de câble




- rayonnage départ
- système à visser
- hauteur x largeur x profondeur 4400 x 1070 x 1100 mm
- charge maximale par élément 5500 kg
- largeur du compartiment 900 mm






- 4 niveaux avec surface d'appui tambour de câble
- niveaux avec rails sur les lisses pour introduire l'axe du tambour
- Stabilité élevée grâce aux entretoises diagonales et horizontales
- structure en acier
- montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane
- niveaux avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL2001 orangé rouge
- volume de livraison : sans tambours de câbles, avec pièces de fixation pour l'axe de tambour et l'ancrage au sol
- Produit livré démonté
- certifié GS, label de qualité RAL
- 5 années de garantie

Détails techniques





type de meuble	rayonnage	type tablette/niveau	surface d'appui tambour de câble
type de rayonnage	rayonnage tambour de câble	surface de tablette	avec revêtement en plastique
rayonnage modulaire	système à visser	surface de montant	avec revêtement en plastique
champ de rayonnage	rayonnage départ	stabilité / renfort / entretoise	entretoises diagonales // entretoises horizontales
matériau	acier	couleur de la tablette	orangé rouge // RAL2001
hauteur	4400 mm	couleur du montant	bleu gentiane // RAL5010
largeur	1070 mm	exécution couleur	RAL5010 bleu gentiane/RAL2001 orangé rouge
profondeur	1100 mm	volume de livraison	sans tambours de câbles, avec pièces de fixation pour l'axe de tambour et l'ancrage au sol
charge maxi par élément	5500 kg	livraison	démonté
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	certification	GS // label de qualité RAL
largeur de compartiment	900 mm	garantie	5 années
équipement des tablettes / nivea	lisses avec rails	Poids	213,22 kg

Accessoires

183764		axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 42 mm, largeur du compartiment 900 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
226848		surface d'appui tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, profondeur 1100 mm, pour une charge max. par tabl. de 1000 kg, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL2001 orangé rouge
226849		axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 42 mm, largeur du compartiment 900 mm, avec pièces de centrage et roulettes galet plastique

226853		axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 60 mm, largeur du compartiment 900 mm, avec pièces de centrage et roulettes galet plastique
226899		rayonnage tambour de câble, MULTIPAL, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 4400 x 985 x 1100 mm, 4 niveaux avec surface d'appui tambour de câble, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL5010 bleu gentiane, niveaux avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL2001 orangé rouge
226979		axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 60 mm, largeur du compartiment 900 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
226982		axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 42 mm, largeur du compartiment 900 mm, avec pièces de centrage
226985		axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 60 mm, largeur du compartiment 900 mm, avec pièces de centrage

Cela s'adapte aussi ...

213052		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
227961		protection anti-collision rayonnage, élément : planche simple, hauteur x longueur 400 x 1100 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris jaune/noir
991798		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc