

Broszura informacyjna

34 22 130 ESD

Szczypce precyzyjne dla elektroników ESD

DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5



- Asortyment spełniający najwyższe wymagania pod względem wydajności i rezultatów pracy
- Szczypce do precyzyjnych prac montażowych, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej
- Do chwytania, trzymania i zaginania
- Rękojeści w wersji rozpraszającej ładunki elektrostatyczne
- Złącze skręcane zapewnia precyzyjny ruch szczypiec bez luzu
- Precyzyjnie wykonane powierzchnie złącza zapewniają małe tarcia i równomierny ruch w całym zakresie otwarcia
- Podwójna sprężyna rozwierająca o niskich parametrach tarcia, zapewniająca delikatne i równomierne otwieranie narzędzia
- Powierzchnie chwytające gładkie
- Wykończenie matowe
- Bardzo lekkie
- Ergonomiczne rękojeści z wielokomponentowymi nasadkami ESD, czarno-szare
- Szczęki półokrągłe
- Stal łożyskowa chromowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo

Ogólna

Nr art.	34 22 130 ESD
EAN	4003773061656
Szczypce	czernione
Główka	polerowana
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	65 g
Wymiary	135 x 60 x 18 mm
Norma	DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Długość szczęki (B)	22,7 mm
Grubość szczęki (złącze) (D)	6,5 mm
Szerokość końcówki (E)	1,6 mm
Tip Thickness (F)	1,6 mm
Szerokość główki (A)	11,2 mm
ESD	tak

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych