



Verarbeitungswerkzeuge > Tragbare Crimpwerkzeuge

Werkzeuggüte: **Gewerbliche Crimpwerkzeuge**Ratschenkonfiguration: **Vom Bediener lösbar und einstellbar**Matrizensatztyp: **Entfernbar/auswechselbar**Spezifikationstyp: **TE Produktspezifikation (114-)**Zertifizierung: **Auf Anfrage gegen Gebühr**

Eigenschaften

Weitere

Crimpform – Drahtcrimphülse	Offene Hülse – F-Crimpverbindung
Werkzeuggüte	Gewerbliche Crimpwerkzeuge
Ratschenkonfiguration	Vom Bediener lösbar und einstellbar
Matrizensatztyp	Entfernbar/auswechselbar
Spezifikationstyp	TE Produktspezifikation (114-)
Zertifizierung	Auf Anfrage gegen Gebühr
Leistungsart	Batterie, Elektrisch, Manuell
Werkzeugtyp	Standard Die Envelope (SDE)- Crimpmatriz, Standard Die Envelope (SDE)- Crimpmatriz

Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Außerhalb des Geltungsbereichs
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Außerhalb des Geltungsbereichs
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Nicht auf China RoHS-Konformität geprüft
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020 (205) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUL 2017 (174)

Enthält keine SVHC

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006

Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020 (205)

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUL 2017 (174)

Halogengehalt

Noch nicht auf den Halogengehalt überprüft

Lötfähigkeit

Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Bezüglich der REACH Bestimmungen beruht die TE-Information über SVHC in den Artikeln für diese Teilenummer noch auf den „Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“ (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency (ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert für eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der Grundlage der neuen ECHA ' Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0) ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

Kompatible Teile






TE Teilenummer 794955-2
VAL-U-LOK PIN BR AU 22-18AWG



TE Teilenummer 794956-4
VAL-U-LOK SKT PHBZ AU 22-18AWG



TE Teilenummer 794956-1
VAL-U-LOK SKT BR SN 22-18AWG



TE Teilenummer 794956-2
VAL-U-LOK SKT BR AU 22-18AWG



TE Teilenummer 794955-3
VAL-U-LOK PIN PHBZ SN 22-18AWG



TE Teilenummer 794955-1
VAL-U-LOK PIN BR SN 22-18AWG



TE Teilenummer 794956-3
VAL-U-LOK SKT PHBZ SN 22-18AWG



TE Teilenummer 794956-5
VAL-U-LOK SKT BR SN 18-24AWG



TE Teilenummer 1586315-4
VAL-U-LOK SKT PHBZ AU 24-18 LP

Kunden kauften auch diese Produkte



ANVIL REPRESENTATION ONLY


TE Teilenummer1803293-4
ANVIL, COMBINATION DEUTCH STYLE



TE Teilenummer7-1579007-9
EXTRACTION TOOL



TE Teilenummer1633216-2
ANVIL, COMBINATION, GROOVED



Was called: SDE PEW 12
Now renamed to: SDE SA (no other physical changes)

TE Teilenummer1752938-1
PEW 12 TOOL(3-5MM MATE-N-LOK)




TE Teilenummer2031243-1
SDE PEW 12 TL & DIE MIC 1



TE Teilenummer2150945-1
OC-AT-E-FM-110F230O-001-0052



TE Teilenummer2836114-1
OCEAN_2_0_APPLICATOR-S-142F200F



CRIMPER REPRESENTATION ONLY

TE Teilenummer6-1803241-4
CRIMPER, WIRE F



Dokumente

Datenblätter/ Katalogseiten

CRIMPING WHERE FORM MEETS FUNCTION

Englisch

Crimp Term Whitepaper-Use the Right Tool 1-1773953-1

Englisch

Bottoming Dies

Englisch

Benutzeranleitungen

Anleitung (USA)

Englisch