

Termékinformációk

76 22 125

Oldalcsípőfogók

Villamos szakemberek számára

DIN ISO 5749

- éles, precízen igazított vágóélekkel
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 63 HRC
- Behelyezett csukló
- Fazetta nélkül a puha huzalok szintben vágásához
- Vanádium elektroacél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett



Általános

| | |
|-----------|----------------------------|
| Cikkszám | 76 22 125 |
| EAN | 4003773048022 |
| Fogó | feketére foszfátózott |
| Fej | polírozva |
| Fogantyúk | többkomponensű burkolattal |
| Súly | 107 g |
| Méret | 125 x 57 x 19 mm |
| Szabvány | DIN ISO 5749 |
| | |
| | |

Műszaki jellemzők

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Lágy huzal vágási méret (átmérő) | Ø 0,4 – 2,5 mm |
| Pofa hossza (B) | 16 mm |
| Pofa vastagsága (illesztés) (D) | 9 mm |
| Fejszélesség (A) | 14,5 mm |

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk