

0910BD

Multitip C15 Ersa FeinlötKolben Die Ersa Multitip-Baureihe zeichnet sich durch ihr breites Einsatzspektrum, geringes Gewicht und kompakte Bauweise aus. Der kurze Abstand zwischen Lötspitze und Griffvorderteil ist für den Anwender dabei ebenso erfreulich, wie die Tatsache, dass der Griff beim Löten vergleichsweise kühl bleibt. Der Multitip ist in 8, 15 und 25 W zu haben und eignet sich daher für feinste Lötstellen ebenso, wie für mittelgroße Lötungen, wie z. B. an Verteilerleisten. Die innenbeheizten Lötspitzen sorgen zusammen mit den langlebigen und industrieerprobten PTC-Heizelementen bei der 15 / 25 W Ausführung für hohen Wirkungsgrad und schnellen Wärmenachschub. Ausgestattet mit einer bleistiftspitzen ERSADUR-Dauerlötspitze (0162BD) und einer Ablage (0A18).

Nennleistung (W)	15
Vers.Sp. (V)	230 V
Anheizzeit in Sek.	60
Beschichtung	Dauerlötspitze
Ausführung antistatisch (j/n)	nein
Gewicht in KG	0,272
Ersatzheizkörper	E091100