Bohrmaschinen gerade Ausführung

DS310-001YRMK5

Druckluft Bohrmaschine

Die robuste Bohrmaschine in gerader Bauform mit MORSE Kegel - zum Bohren, Reiben, Senken, ebenso zum Gewindeschneiden und Aufwalzen von Rohren vor allem in der Schwerindustrie, z.B. im Maschinenbau, im Schiffsbau und im Bauwesen. Mit Getriebe zum Erreichen der optimalen Arbeitsdrehzahl für ein gutes Bohrergebnis.

Druckluft Bohrmaschine gerade, umsteuerbar, Morsekegel, 1/min 150

- Drehventil
- Spindelvorschub 110 mm
- Bohren in Stahl bis 80 mm, Aufreiben bis 75 mm

Technische Daten	
Leistung (kW)	3,1
Freie Drehzahl (1/min)	150
Gewicht (kg)	34
Gesamtlänge (mm)	448
Anschlussgewinde (Zoll)	G 3/4 i
Luftverbrauch (l/min)	280
Mindestschlauchweite (mm)	19

DWT GmbH | Wilhelm-Tenhagen-Str. 5 | 46240 Bottrop
Tel. 02041/771440 | Fax 02041/7714499 | E-Mail info@dwt-gmbh.de