

M12 FVCL-0 | M12 FUEL™ Akku-Nass- und Trockensauger



- Der leistungsstarke M12 FUEL™ -Motor mit einem maximalen Luftstrom von 1275 l / min und 105 mbar ist geeignet für Nass- und Trockenanwendungen
- Mit einem 6,0-Ah-Akku bietet der Sauger eine Laufzeit von 14 Minuten bei hoher und 26 Minuten bei niedriger Einstellung. Dieser kompakte Sauger ist ideal für Nass- / Trocken-Reinigungsanwendungen
- Der hocheffiziente HEPA Filter fängt 99,97% aller Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometer
- Integrierte Lagermöglichkeit für das Zubehör, für einen einfachen Transport
- DEK-26-kompatibel
- Stapelbares Werkzeugkastendesign für zusätzliche Transportmöglichkeiten und verbesserte Aufbewahrung

Fassungsvermögen für Feststoffe (l)	5.7
Fassungsvermögen für Flüssigkeiten (l)	6.1
Max. Unterdruck (mbar)	105
Luftdurchsatz (l/min)	1275
Gewicht mit Akku (kg)	5.0
Lieferumfang	Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933478186