



# **Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine**

## Trockenbohren bis Ø 250 mm im Handbetrieb

### **ANWENDUNG:**

- Trockenbohren großer Bohrdurchmesser bis 250 mm in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Keramik
- Anschlussbohrungen im Kamin- und Heizungsbau
- Herstellen von Wand- und Deckenöffnungen im Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau

#### **MERKMALE:**

- Leistungsstarker Motor
- Elektronik Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Ölbadgetriebe optimale Schmierung
- Metallgetriebe robust, langlebig
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Zusatzhandgriff variabel am Spannhals verstellbar
- Kompakte Bauweise handlich und ausgewogen
- Einsatz im kompakten, handlichen Kaminbohrständer KBS 250 möglich (Zubehör)











TECHNISCHE DATEN	EHD 1801
Leistungsaufnahme	1.800 W
Nennspannung	230 V ~
Nenndrehzahl	0-550 min <sup>-1</sup>
Leerlaufdrehzahl	800 min <sup>-1</sup>
max. Bohrdurchmesser	250 mm
Werkzeugaufnahme	M 18 außen
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Gewicht	5,7 kg
Bestellnummer	0331U000
Lieferumfang	im Koffer ohne Zubehör







# **Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine** EHD 1801 – ZUBEHÖR

### MIT STAUBABSAUGUNG M 18 - 11/4"





für Mauerwerk, Kalksandstein

für Keramikrohre, z.B. bei Schornsteinen

### Zentrierstange

200 mm 36395000 36391000

### Diamant-Trocken-Bohrkronen 11/4"





F Länge 150 mm, Ø 182 mm





### Industriestaubsauger

DSS 25 A	09915000
DSS 50 A	09916000
DSS 35 M iP	09919000

D E F Bohrkronen siehe Seite 56



Schärfstein 200 x 100 x 50 mm

35910000







Kaminbohrständer **KBS 250** 09648000 Technische Daten siehe Seite 44