

**Artikelnummer:** 127597

**Kurzbeschreibung:** Spänebehälter SGU 100, orange (RAL 2000)

**Langbeschreibung:** Spänebehälter SGU 100: Der Spänebehälter SGU wurde speziell konzipiert für das Sammeln und Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen. Geschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb Boden, Loch a'Ëœ 3 mm, Teilung 6 mm. Ablasshahn 1", zum Ablassen der Flüssigkeiten. Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz. Wannenblech mit umlaufendem Randprofil. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Öl- und wasserdicht. Inhalt in m--<sup>3</sup>: 1,00 Tragfähigkeit in kg: 1500 Eigengewicht in kg: 211 Ma sse (L x B x H) in mm: 1640 x 1280 x 780

**EAN/GTIN:** 4052462025202

