

PAVOY

Post-/Sortierschrank

Basis

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 400 mm, mit 18 Fächern, Aufteilung 3x6, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 520152



PAVOY Post- und Sortierschrank Basis

Post-/Sortierschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 400 mm
- mit 18 Fächern, Aufteilung 3x6
- Doppel-Flügeltür
- Türöffnungswinkel 110 °
- Türen mit hoher Stabilität durch Verstärkungstaschen
- Traglast je Ebene 10 kg
- Im Raster von 17 mm verstellbar
- untergebauter Arbeitstisch, Schrank mit Fachboden
- mit Drehgriff
- verschließbar mit Zylinderschloss
- Unterbau Sockel
- geschweißte Stahlkonstruktion
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Schließsystem	Zylinderschloss
Schranktyp	Post-/Sortierschrank	Unterbau	Sockel
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Material	Stahl
Höhe	1950 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Breite	1000 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Tiefe	400 mm	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung	Böden, Auszugböden, Fächer	abschließbar	ja
Traglast Fachboden	10 kg	Griff	Drehgriff
Höhenverstellraster Ebene	17 mm	Türöffnungswinkel	110 °
Fächer	18 Stück	fahrbar	nein
Aufteilung Fächer	3x6	Zertifizierung	GS // TÜV
Farbe Korpus	lichtgrau	Garantie	10 Jahre
Farbe Boden	lichtgrau	Gewicht	74 kg

Zubehör

527856



Beschriftungsleiste für Post-/Sortierschrank

Dazu passt auch ...

147357



Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt

194847



Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau

520197



Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau

974176



Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot