

## Respingenti in gomma · cilindrici

25150.1376



### Descrizione prodotto

Usati come finecorsa elastici, piedi di appoggio, ecc.  
La durezza è di  $55 \pm 5^\circ$  Shore A. Ulteriori gradi di durezza ( $40 \pm 5^\circ$  shore A e  $70 \pm 5^\circ$  shore A) sono fornibili a richiesta.

### Materiale

#### Rondella d'appoggio

- Acciaio inox 1.4301

#### Bussola filettata

- Acciaio inox 1.4301

#### Corpo

- Caoutchouc gomma naturale (NR), nera

### Maggiori informazioni

#### Altri prodotti

- Piedi di supporto, ammortizzazione dell'impatto

### Disegno



fig. 1



fig. 2

### Caratteristiche

Dimensioni					Rigidità R ~ [N/mm]	Carico max. [N]	Corsa ~ [mm]	Temperatura		Peso [g]	Codice
d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	s	t				min.	max.		
[mm]											
Con foro filettato – Fig. 1, Acciaio inox											
75	30	M12	3	9	600	4500	7,5	-30	80	210	25150.1376

### Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 14.06.2023.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.