



Product data sheet

Art nr.: 1384 Eurobakkenwagen

Transportmiddelen



Opbouwsysteem: Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, schroefconstructie. 5 Etages met houten plaat, 10 mm hoog, neiging bij schuine stand 15° of 30°. Draagvermogen per etage 80 kg. 4 Zwenkwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. 2 Stuks met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Technische details:



| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Totaal draagvermogen (kg) | 400 |
| laadvlak lengte (mm) | 1240 |
| laadvlak breedte (mm) | 610 |
| Etagehoogten (mm) | 311, 611, 911, 1211, 1511 |
| Draagvermogen etage (kg) | 80 |
| Totale lengte (mm) | 1372 |
| Totale breedte (mm) | 685 |
| Totale hoogte (mm) | 1686 |
| Wielen | TPE |
| Wielmaat (mm) | 160 x 40 |
| Gewicht (kg) | 109 |
| Land van herkomst | Duitsland |
| Garantie (jaren) | 10 |
| Douanenummer | 87168000 |
| GTIN | 4017976013848 |