

Termékinformációk

75 22 125

Elektronikai oldalcsípőfogók

DIN ISO 9654



- Csavarozott csukló a nagyfokú pontosság és terhelhetőség érdekében
- Legfinomabb vágási munkákhoz, pl. elektronikában és finommechanikában
- Lágy és kemény huzalhoz, valamint zongorahuzalhoz való éles, kőszőrült vágóélekkel
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 62 HRC
- Súrlódásszegény kettősrugó a sima és egyenletes nyitáshoz
- Kis fazettával
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett



Általános

Cikkszám	75 22 125
EAN	4003773040538
Fogó	barnított
Fogantyúk	műanyag burkolattal
Súly	79 g
Méret	125 x 60 x 14 mm
Szabvány	DIN ISO 9654

Műszaki jellemzők

Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 0,9 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 0,4 mm
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 0,3 mm
Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 0,2 – 1,3 mm
Pofa hossza (B)	14 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (D)	6,5 mm
Fejszélesség (A)	10,5 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



Csavarozott csukló