

Kabelschneider D22

- zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabel
- mit Vor- und Nachschnitt (1. und 2. Schneide) können Kabel bis 25 mm Durchmesser getrennt werden
- hohe Schneidleistung bei kleinsten Abmessungen
- leichter, sauberer Schnitt bei Einhandbetätigung
- mit nachstellbarem Schraubgelenk
- Spezialstahl mit verchromter Oberfläche
- Griffe aus schlagfestem Kunststoff in 2-Komponenten-Ausführung
- Einsatzbereich bis -40°C



Bezeichnung	Best.Nr.	INT-Id.	—mm—	Öffnungsweite einhändig	Schneidwerte in mm ²	
Kabelschneider D22	254323	1602 200	200	22 mm	80	325

Kabelschneider

- speziell für das Ablängen und Abisolieren vor dem Aufbringen von Kabelschuhen. Nach dem Schneiden lässt sich der Kabelschuh bequem auf das Leiterende schieben, da der Querschnitt in seiner Form erhalten bleibt.
- absolut führend, was das Trennen von Querschnitten bis 50 mm² aus weichen, mehrdrätigen Kupfer- oder Aluminiumleitungen angeht
- einhändig bedienbar
- Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet
- scharfe, gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
- innerer Abgleitschutz
- nur für Cu- und Al-Kabel
- professionelle Mehrschicht-Tauchisolation



Bezeichnung	Best.Nr.	—mm—	Öffnungsweite einhändig	Schneidwerte in mm ²	
Kabelschneider	254321	210	ca. 8 mm	38	400

Kabelschneider

- zum Schneiden von Flach- und Rundkabeln
- durch besondere Gestaltung der Schneide extrem leichtes Schneiden
- einhändig bedienbar
- nur für Cu- und Al-Kabel
- professionelle Mehrschicht-Tauchisolation



Bezeichnung	Best.Nr.	—mm—	Öffnungsweite einhändig	Schneidwerte in mm ²	
Kabelschneider	254320	220	ca. 18 mm	70	410

Kabelschneider

- mit verschraubtem, nachstellbarem Gelenk
- Material: Spezialwerkzeugstahl, geschmiedet, brüniert
- leichter, sauberer Schnitt durch neuartige Schneidengeometrie
- zum Trennen von mehrdrätigen Erd-, Kunststoff- und Gummikabeln aus Aluminium und Kupfer bis zu einem Kabeldurchmesser von 20 mm Ø in einem Schnitt.
- Bei Vor- und Nachschnitt (1. und 2. Schneide) können Kabeldurchmesser bis 25 mm Ø getrennt werden.
- nur für Cu- und Al-Kabel
- professionelle Mehrschicht-Tauchisolation



Bezeichnung	Best.Nr.	—mm—	Öffnungsweite einhändig	Schneidwerte in mm ²	
Kabelschneider	254322	200	ca. 20 mm	70	340