

282081-1

✓ AKTIV

AMP | AMP Superseal 1.5mm Series


Interne TE-Nummer 282081-1

TE-interne Beschreibung: RUBBER PLUG

[Auf TE.com ansehen>](#)



Steckverbinder > Steckverbinder für PKWs, LKWs, Busse und Off-Road Fahrzeuge > Dichtungen und Blindstopfen



Dichtungstyp: **Kontaktkammer-Abdeckstecker**

Durchmesser der Kontaktkammer: **5.5 mm [.217 in]**

Material: **Silikon**

Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe: **SCHLECHT**

Shore A Härte: **50**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Dichtungstyp	Kontaktkammer-Abdeckstecker
--------------	-----------------------------

Sonstige Eigenschaften

Material	Silikon
----------	---------

Farbe	Rot
-------	-----

Abmessungen

Durchmesser der Kontaktkammer	5.5 mm[.217 in]
-------------------------------	-----------------

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
---------------------------	----------------------------

Industriestandards

UL-Brandschutzklasse	Keine
----------------------	-------

Weitere

Beständigkeit gegen Kohlenwasserstoffe	SCHLECHT
--	----------

Shore A Härte	50
---------------	----

Schmiermittelgehalt	Ja
---------------------	----

Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
-------------------------------	---------

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
------------------------------	---------

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016

Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006

Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUL 2019 (201)
 Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUL 2019 (201)
 Enthält keine SVHC

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006

Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUL 2019 (201)
 Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUL 2019 (201)

Halogengehalt

BFR/CFR/PVC frei, allerdings Br/Cl >900 ppm aus anderen Quellen

Lötbarkeit

Für Lötbarkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Bezüglich der REACH Bestimmungen beruht die TE-Information über SVHC in den Artikeln für diese Teilenummer noch auf den „Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“ (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency (ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert für eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der Grundlage der neuen ECHA 'Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0) ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

Kompatible Teile



TE Teilenummer CAT-T4827-CH8172
 ZEITSCHALTER,
 STECKVERBINDERGEHÄUSE



TE Teilenummer CAT-AM71-CH8172
 AMP SUPERSEAL 1.5MM,
 STECKVERBINDERGEHÄUSE



TE Teilenummer CAT-AM71-T273
 AMP SUPERSEAL 1.5MM, BUCHSE
 UND FLACHSTECKER



TE Teilenummer CAT-AM705-CH8172
 AMP MCP, ABGEDICHTETES
 STECKVERBINDERGEHÄUSE

Auch serienmäßig | **AMP Superseal 1.5mm Series**



Dichtungen und Blindstopfen(4)



Gehäuse für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge(26)



Kappen und Abdeckungen(2)




Kontakte für Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge(16)



Weiteres Zubehör(2)

Kunden kauften auch diese Produkte

TE Teilenummer967633-1
2. KONT-SICHERUNG 15PTE Teilenummer963531-1
BLINDSTOPFENTE Teilenummer281934-3
SINGLE WIRE SEALTE Teilenummer281934-2
SINGLE WIRE SEAL

Dokumente

Produktzeichnungen

RUBBER PLUG

Englisch

CAD-Dateien

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_282081-1_E.2d_dxf.zip](#)

Englisch

3D PDF

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_282081-1_E.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_282081-1_E.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

[ICT Terminals and Connectors Catalogue](#)

Englisch

Produktspezifikationen

[Produktspezifikation](#)

Englisch

[15 Position J.P.T. Sealed Female Connector](#)

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

[TE-Materialdeklaration](#)

Englisch