

Leuchtstofflampen TL-D Graphica Pro



Beschreibung

Philips TL-D Graphica Pro Leuchtstofflampen zeichnen sich besonders durch ihren exzellent hohen Farbwiedergabeindex ($R_a \geq 98 = 1A$) aus. Ein verbesserter Produktionsprozess führt bei den Lampen zu einer akkuraten Positionierung des Farbpunkts im Farbkreis. Philips TL-D Graphica Pro Lampen sind in den Lichtfarben 950 und 965 sowie den Wattagen 18, 36 und 58W verfügbar. Aufgrund der hervorragenden Farbwiedergabe der Lampen, die fast zu 100% dem natürlichen Tageslicht entspricht, erfüllen die Lampen die ISO-Norm 3664:2000 der Grafik- und Druckindustrie. Die mittlere Lebensdauer der Leuchtstofflampen beträgt beim Betrieb am Warmstart-EVG 20.000 Stunden.

Vorteile

Philips Graphica Pro Leuchtstofflampen zeichnen sich vor allem aus durch:

- eine exzellente Farbwiedergabestufe $R_a \geq 98 = 1A$
- eine akkurate Position des Farbpunkts im Farbkreis
- eine mittlere Lebensdauer von 20.000 Stunden
- die Erfüllung der ISO-Norm 3664:2000 der Grafik- und Druckindustrie
- die neue, flexible Verpackungskonfiguration (10 Stck./Box)

Anwendungsbereich


Philips TL-D Graphica Pro Leuchtstofflampen eignen sich besonders für Anwendungen, die eine extrem realistische Farbwiedergabe erfordern, wie z.B.

- in der Druck-, Grafik- und Automobilindustrie...
- in der Farb- und Textilindustrie...
- in medizinischen und pharmazeutischen Laboren...

Technische Daten

Typ	Lampenleistung W	Lichtfarbe	Lichtstrom lm	Farbwiedergabeindex R_a	Sockel	Verpack.-Einheit Stck.	Bestellnummer 8711500
TL-D Graphica Pro	18	950	960	≥ 98	G13	10	88850125
TL-D Graphica Pro	36	950	2.300	≥ 98	G13	10	88864825
TL-D Graphica Pro	58	950	3.650	≥ 98	G13	10	88875425
TL-D Graphica Pro	18	965	870	≥ 98	G13	10	88852525
TL-D Graphica Pro	36	965	2.100	≥ 98	G13	10	88836525
TL-D Graphica Pro	58	965	3.350	≥ 98	G13	10	88877825

Abmessungen (mm)




Abmessungen (mm)


Typ	Amax.	Bmin.	Bmax.	Cmax.	Dmax.
TL-D Graphica Pro 18W	589,8	594,5	596,9	604,0	28
TL-D Graphica Pro 36W	1199,4	1204,1	1206,5	1213,6	28
TL-D Graphica Pro 58W	1500,0	1504,7	1507,1	1514,2	28

Leuchtstofflampen TL-D Graphica Pro

CRV Diagramme




Lichtfarbe 950, $R_a \geq 98$




Lichtfarbe 965, $R_a \geq 98$

Spektraler Strahlungsfluss



Lichtfarbe 950, $R_a \geq 98$



Lichtfarbe 965, $R_a \geq 98$

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Philips Licht Service.



Tel.: 0180 3 888 333*
e-mail: Lighting.info-center@philips.com



Tel.: 0810 001098*
e-mail: Lighting.info-center@philips.com

oder an unsere Webpages:

www.philips.de/licht

www.philips.at/licht

* 7,75 Cent pro angefangene 60 Sek.

* Ortstarif



Stand: März 2004
Änderungen vorbehalten