



RE 14-5 115

RETECFLEX, das Universalwerkzeug zum Sanieren, Renovieren und Modernisieren

- VR-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Motor: kraftvoll und durchzugsstark für schnellen Arbeitsfortschritt
- Mit Dämpfungselement zwischen Spindel und eingesetztem Werkzeug: reduziert Vibrationen, erhöht die Laufruhe, verbessert die Führung und erhöht die Lebensdauer der Maschine
- Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stöße. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- Spezialgetriebe: spezielle Getriebeuntersetzung für hohes Drehmoment im mittleren und unteren Drehzahlbereich
- Staubgeschützter Ein-/Ausschalter
- Wirkungsvolle Staubabsaugung durch großen Absaugquerschnitt. Einfache und schnelle Anschlussmöglichkeit mit dem FLEX Clip-System. Keine Adapter und Reduziermuffen erforderlich
- Absaughaube: mit stufenloser Höhenverstellung
- Universell einsetzbares Werkzeugsystem, das für viele Anwendungen beim Renovieren und Modernisieren angepasst werden kann. Kompakt, handlich und ideal geeignet für die Bearbeitung kleinerer Flächen sowie für die Randbereiche großer Flächen
- Spindelarretierung



TECHNISCHE DATEN

Max. Schleifkörper-Ø	115 mm
Max. Fräskopf-Ø	80 mm
Leerlaufdrehzahl	1800-5200 /min
Leistungsaufnahme	1400 Watt
Leistungsabgabe	880 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Abmessung (L x B x H)	390x198x150 mm
Gewicht	3,1 kg

Lieferumfang:

- 1 SoftVib-Handgriff
- 1 Absaughaube Schleifen Ø 115 mm mit Bürstenkranz
- 1 Stelltisch Fräsen Ø 80 mm
- 1 Schleifteller Ø 115/M14 Klett Bowl
- Schleifscheibenset Korund Ø 115
- 1 Koffereinlage
- 1 Kunststoff-Tragekoffer
- 1 Stirnlochschlüssel
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 4

Zubehör RETECFLEX

Klett-Schleifteller Ø 115, Bowl



Schleifteller mit Klettbelag Bowl zur Befestigung der Schleifmittel mit Klett-System. 12 mm Zellkautschuk sorgen als Dämpfungselement für eine gleichmäßige Druckverteilung.

Abmessung in mm	VE	Bestellnummer
115 Ø	1	366.609

Klett-Schleifpapier PURFLEX



Ideal geeignet für die Holz- und Metallbearbeitung.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestellnummer
D115 Pu-P24 VE50	115 Ø	P 24	25	381.195
D115 Pu-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381.209
D115 Pu-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381.217
D115 Pu-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381.225
D115 Pu-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381.233
D115 Pu-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381.241
D115 Pu-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381.268
D115 Pu-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381.276

Diamant-Schleifpad



Zum Einsatz mit Klett-Schleifteller 115 Ø. Schleifpads für den Trockenschliff, ein großer Vorteil im Reparatur- und Renovierungsbereich. Geeignet für das Schleifen und Polieren von Granit-Arbeitsplatten, Feinsteinzeugfliesen, Fußbodenplatten, Betonflächen im Sichtbereich, Natursteinen an Fensterbänken, Verkleidungen, Skulpturen, Treppen.

Bezeichnung	Abmessung in mm	Korn	VE	Bestellnummer
DP50 DRYD115	115 Ø	50	1	386.197
DP100 DRYD115	115 Ø	100	1	386.200
DP200 DRYD115	115 Ø	200	1	386.219
DP400 DRYD115	115 Ø	400	1	386.227
DP800 DRYD115	115 Ø	800	1	386.235
DP1500 DRYD115	115 Ø	1500	1	386.243
DP3000 DRYD115	115 Ø	3000	1	386.251
DP10000 DRYD115	115 Ø	10000	1	386.278

Stelltisch für Fräsarbeiten



Werkzeuglos wechselbare Schutzhaube für optimale Führung der Maschine und wirkungsvolle Staubabsaugung.

Durchmesser in mm	VE	Bestellnummer
80 Ø	1	369.314

Absaughaube



Mit Schwenksegment und Bürstenkranz für Schleifarbeiten.

Durchmesser in mm	VE	Bestellnummer
115 Ø	1	366.528

Bürstenkranz



Bürstenkranz für Absaughaube, enthält zwei Segmentteile.

VE	Bestellnummer
1	369.454

Transportkoffer



Aus schlagfestem Kunststoff für die RE 14-5 115 und WSE 7.

Abmessung (L x B x H)	VE	Bestellnummer
609 x 409 x 201	1	366.641

Einlage für Transportkoffer

Passende Einlage für die RE 14-5 115 zum Transportkoffer 366.641.

VE	Bestellnummer
1	366.633

SoftVib-Handgriff



SoftVib-Handgriff mit Vibrationsdämpfung zur deutlichen Reduzierung der Hand-, Arm-Schwingungen. Die Gefahr von Erkrankungen wird dadurch deutlich reduziert.

Typ	VE	Bestellnummer
M 8	1	325.376

Stirnlochschlüssel



Spezialschlüssel zum Lösen der Fräs- und Schleifwerkzeuge.

VE	Bestellnummer
1	366.536

Werkzeugkopf „Perforator“ mit HSS-Schneidrädern



Werkzeugkopf bestückt mit 4 gehärteten und geschliffenen Schneiden auf Stahlachsen zur Perforation von Belägen z.B. Rauhfasertapeten. Die Oberfläche wird zum schnellen Eindringen von Tapetenlösern geöffnet.

Abmessung in mm	VE	Bestellnummer
80 Ø	1	366.757

HSS-Schneidräder



4 Ersatz-Schneidräder passend für den Werkzeugkopf „Perforator“, zur Perforation von Belägen.

Abmessung in mm	VE	Bestellnummer
38 Ø	4	366.765



Hier finden Sie das passende RETECFLEX Kit. Wählen Sie einfach den passenden Fräs- oder Schleifkopf für Ihre Anwendungen. Die aufgeführte Bestellnummer beinhaltet die RE 14-5 115 im Kit bestehend aus Maschine mit Grundausstattung und dem gewählten Werkzeugkopf.

	Beschreibung	Typ	VE	Abmessung in mm	Bestell- Nr.
	<p>Bestückt mit 12 spitzen Hartmetall Fräsrädern. Zum Entfernen von hartem Putz, Beton, Schaumrücken und Kleberresten, Farbanstrichen auf Putz, Kunstharzputz, elastischen Schutzanstrichen, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz. Der Untergrund wird durch die spitze Form aufgeraut.</p>	Kit Fräskopf, spitz	1 Fräskopf spitz Ø 80, M 14, 1 SoftVib-Handgriff, 1 Absaughaube Schleifen Ø 115 mm mit Bürstenkranz, 1 Stelltisch Fräsen Ø 80 mm, 1 Schleifteller Ø 115/M14 Klett Bowl, Schleifscheibenset Korund Ø 115, 1 Koffereinlage, 1 Kunststoff-Tragekoffer, 1 Stirnlochschlüssel, 1 Innensechskantschlüssel, SW 4		369.217
		Fräskopf komplett, spitz	1	80 Ø	366.552
	12 Hartmetall Fräsräder Form spitz, mit Befestigungsschrauben und Führungsscheiben.	HM Fräsräder, spitz	1		366.501
	<p>Bestückt mit 12 flachen Hartmetall Fräsrädern. Zum Entfernen von weichen Materialien wie Putz, frischen (grünen) Beton, Schaumrücken und Kleberresten, weichen PU-Beschichtungen, Farbanstrichen auf Putz, Putz auf Holzbalken und Latex-/Ölfarben auf Putz, Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen. Der Untergrund wird durch die flache Form (ziehender Schnitt) glatt.</p>	Kit Fräskopf flach	1 Fräskopf flach, Ø 80, M 14, 1 SoftVib-Handgriff, 1 Absaughaube Schleifen Ø 115 mm mit Bürstenkranz, 1 Stelltisch Fräsen Ø 80 mm, 1 Schleifteller Ø 115/M14 Klett Bowl, Schleifscheibenset Korund Ø 115, 1 Koffereinlage, 1 Kunststoff-Tragekoffer, 1 Stirnlochschlüssel, 1 Innensechskantschlüssel, SW 4		369.225
		Fräskopf komplett, flach	1	80 Ø	366.560
	12 Hartmetall Fräsräder Form flach, mit Befestigungsschrauben und Führungsscheiben.	HM Fräsräder, flach	1		366.617
	<p>Diamantschleifkopf bestückt mit einem Schleifteller Beton-Jet. Geeignet zum Abschleifen von Betonteilen, Anschleifen von verwittertem Altbeton, hartem Zementputz, zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern, ausgehärteten Epoxidharzbeschichtungen und der Sinterschicht an Betonteilen.</p>	Kit Schleifkopf Beton-Jet	1 Diamantschleifkopf Beton-Jet, 1 SoftVib-Handgriff, 1 Absaughaube Schleifen Ø 115 mm mit Bürstenkranz, 1 Stelltisch Fräsen Ø 80 mm, 1 Schleifteller Ø 115/M14 Klett Bowl, Schleifscheibenset Korund Ø 115, 1 Koffereinlage, 1 Kunststoff-Tragekoffer, 1 Stirnlochschlüssel, 1 Innensechskantschlüssel, SW 4		369.233
		Diamantschleifkopf Beton-Jet	1	115 Ø	366.668
	Ersatz-Schleifteller für den Diamantschleifkopf, komplett mit Befestigungsschrauben.	Diamantschleifteller Beton-Jet	1	115 Ø	367.044
	<p>Diamantschleifkopf bestückt mit einem Schleifteller Estrich-Jet. Zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, Fliesenkleber auf Estrich. Abschleifen von Estrichböden, Beschichtungen, hartem Zementputz mit hohem Sandanteil, Kanten brechen an Frischbetonteilen.</p>	Kit Schleifkopf Estrich-Jet	1 Diamantschleifkopf Estrich Jet, 1 SoftVib-Handgriff, 1 Absaughaube Schleifen Ø 115 mm mit Bürstenkranz, 1 Stelltisch Fräsen Ø 80 mm, 1 Schleifteller Ø 115/M14 Klett Bowl, Schleifscheibenset Korund Ø 115, 1 Koffereinlage, 1 Kunststoff-Tragekoffer, 1 Stirnlochschlüssel, 1 Innensechskantschlüssel, SW 4		369.241
		Diamantschleifkopf Estrich-Jet	1	115 Ø	366.676
	Ersatz-Schleifteller für den Diamantschleifkopf, komplett mit Befestigungsschrauben.	Diamantschleifteller Estrich-Jet	1	115 Ø	367.052