

2-180984-0 ✓ AKTIV

FASTON | FASTON 250

Interne TE-Nummer 2-180984-0

Crimp Terminal Housings, Receptacle, Receptacle, 1 Position, Flag, Natural, Soft Vinyl Chloride, Cable Mount (Free-Hanging), FASTON 250

[Auf TE.com ansehen>](#)



Muffen > Klemmgehäuse, Isolierhülsen und Blöcke > Gehäuse für Crimpkontakte



Kontakttyp: **Buchse**

Gehäusertyp: **Buchse**

Anzahl von Positionen: **1**

Klemmenausrichtung: **Fahne**

UL-Brandschutzklasse: **Nein**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Anschluss an	Leitungen und Kabel
Produkttyp	Isoliermuffe
Abdichtbar	Nein
Gehäusertyp	Buchse
Isoliert	No

Konfigurationsmerkmale

Anzahl von Positionen	1
-----------------------	---

Sonstige Eigenschaften

Primäre Produktfarbe	Naturbelassen
----------------------	---------------

Kontaktmerkmale

Kontakttyp	Buchse
Klemmenausrichtung	Fahne
Kontakt-Gegensteckarretierung	Ohne

Montage und Anschlusstechnik

Polarisiert	Nein
Gegensteckführung	Ohne
Gehäuse für Crimpkontakte – Montageausführung	Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

Gehäusematerial	Weiches Vinylchlorid
-----------------	----------------------

Abmessungen

Länge	40.2 mm[1.582 in]
-------	-------------------

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
---------------------------	----------------------------

Betrieb/Anwendung

Für Verbindungen mit	FASTON Kabelschuhe
----------------------	--------------------

Industriestandards

UL-Brandschutzklasse	Nein
----------------------	------

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	1000
------------------	------

Weitere

Kommentar	Von der Vorderseite aufstecken
-----------	--------------------------------

Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 (224) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2022 (224) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend


Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile




Auch serienmäßig | FASTON 250





Presstechnik(4)




Schnelltrennanschlüsse(452)



Spleiße(4)

Kunden kauften auch diese Produkte

TE Teilnr.:926681-3
12P UNIV.CAP HSG.TE Teilnr.:321463
SOLIS SPD 22-16COMM 22-18MIL 4TE Teilnr.:40521
SPADE TERMINAL 18-14 AWG TPBRTE Teilnr.:62428-2
250 FASTON REC 12-10 AWG TPBRTE Teilnr.:62591-1
187 FASTON FLAG REC 20-16 AWG
TPBRTE Teilnr.:2-36149-2
PIDG R 22-16 COM 22-18 MIL 6TE Teilnr.:1-180984-0
FASTON 250 FLAG BOOT NYLON
NAT

Dokumente

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2-180984-0_AY.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2-180984-0_AY.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_2-180984-0_AY.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Produktspezifikationen

[Blocchetto di protezione per capicorda lamellari femmina a bandiera serie .250](#)

Produktspezifikation

2-180984-0

Crimp Terminal Housings, Receptacle, Receptacle, 1 Position, Flag, Natural, Soft Vinyl Chloride, Cable Mount (Free-Hanging), FASTON 250

