

Foscam G4C 2K 4 MP Starlight WLAN IP Überwachungskamera (weiß)

EAN: 6954836054215

Die Foscam G4C ist eine Überwachungskamera für den Außenbereich mit Sternenlichtsensor, die den Bereich beleuchtet und Videos aufzeichnet, wenn der Bewegungssensor ausgelöst wird. Der größte Vorteil einer Starlight-Kamera im Vergleich zu einer normalen Außenkamera ist, dass sie mehr Licht in Bilder und Videos einbringt und Sie in schwach beleuchteten Umgebungen qualitativ hochwertige Vollfarbbilder sehen können. Außerdem kann sie ungebetene Besucher mit hellen Scheinwerfern abschrecken.



Die Funktion P2P ist unterstützt. Dank der P2P-Technologie für den einfachen Zugriff müssen Sie keine komplizierten Portweiterleitungs- und DDNS-Einstellungen vornehmen. Sie müssen nur den QR-Code an der Seite der Kamera scannen, um sie mit dem Smartphone zu verbinden, oder die UID in der CMS-Software eingeben, um den Fernzugriff zu realisieren.

Die neue intelligente Menschenerkennungstechnologie der Foscam kann menschliche Aktivitäten erkennen, wodurch "Fehlalarme", die durch fliegende Insekten, sich bewegende Haustiere oder andere Objekte ausgelöst werden, vermieden werden und Push-Benachrichtigungen an Ihre Geräte gesendet werden, wenn eine eventuelle Gefahr erkannt wird.

Die Foscam G4C Kamera verfügt über eine Farbnachtsichtfunktion, eine F/1,65-Blende und ein integriertes warmes Zusatzlicht. Das weiche Licht schaltet sich bei schlechten Lichtverhältnissen automatisch ein, um die beste Farbnachtsicht ohne störende Blendung zu gewährleisten, über- oder unterbelichtete Bildprobleme zu vermeiden und 2K-Bilder mit gleichmäßiger Beleuchtung aufzunehmen.

Diese 4 MP Kamera bietet 4 umschaltbare Funktionen, die an Ihre Bedürfnisse angepasst werden können. Wenn Sie kein zusätzliches Licht benötigen, können Sie die Kamera über die Foscam App in den Schwarz-Weiß-Nachtsichtmodus schalten, wenn das Umgebungslicht ausreichend ist. Sie können auch den Zusatzlichtmodus deaktivieren oder den 4. automatischen Modus wählen. Es ist ein intelligentes System, das den Scheinwerfer automatisch einschaltet, wenn es verdächtige Aktivitäten erkennt, so dass das Videomaterial in Farbe bei Nacht aufgenommen wird. Die restliche Zeit wird sie im Schwarz-Weiß-Nachtsichtmodus angezeigt.

Diese Foscam G4C Überwachungskamera mit 2 eingebauten Scheinwerfern und IR-LEDs bietet nicht nur eine hervorragende Farb-Nachtsicht, sondern auch eine Außenbeleuchtung, die Sie ein- und ausschalten können, wie Sie möchten. Der Farbnachtsichtbereich beträgt bis zu 20m.

Die Foscam G4C Kamera verfügt über Dualband WLAN, d.h. Sie können sie entweder mit einem 2,4 GHz oder einem 5 GHz Netzwerk verbinden. Dies reduziert die Verbindungszeit und vereinfacht den Einrichtungsprozess. Die Verbindung mit einem 5-GHz-Netzwerk stärkt die Verbindung und verhindert gleichzeitig Signalstörungen.

Die G4P ist kompatibel mit Amazon Alexa. Mit dieser Fähigkeit ist es möglich, Alexa anzuweisen, Videos von Ihrer Kamera live auf Ihr kompatibles Amazon-Gerät zu streamen.

Dank integriertem MicroSD-Kartenslot können Videos oder Fotos auch auf der MicroSD-Karte gespeichert werden.

Die Kamera unterstützt die branchenübliche H.265-Komprimierungstechnologie, die die Dateigrößen deutlich reduziert und dies spart wertvolle Netzwerkbandbreite.

Die 2K-Kamera ist nach IP66 zertifiziert und widersteht extremen Temperaturen von -20 °C bis 60 °C. Das Metallgehäuse bietet zusätzlichen Schutz. Die Kamera kann ohne Einschränkung im Außen- und Innenbereich installiert werden, z. B. an Vorder- und Hintertüren, in Garagen, Lagerhäusern usw.

Highlights

- 4 MP 2K IP- Überwachungskamera
- Integrierte 2 Scheinwerfer und IR LED
- Ermöglicht klare Farbvideos bei schlechten Lichtverhältnissen
- P2P-Funktion für einfachen Fernzugriff
- Fernüberwachung und -aufzeichnung von überall und jederzeit
- H.265/H.264-Videokompression
- Unterstützt Personenerkennung und Bewegungserkennung
- Kompatibel mit der kostenlosen Foscam Central Management Software
- Kompatibel mit der kostenlosen Foscam iOS und Android APP
- Integrierter MicroSD-Kartensteckplatz für MicroSD-Karten bis zu 256 GB
- Dualband WLAN 2,4 GHz und 5 GHz WLAN
- Unterstützt HDR (High Dynamic Range)
- Nachtsichtbereich von bis zu 20 m
- Funktioniert mit Alexa und Google Assistant
- Wasserfest IP66

Lieferumfang

- Foscam G4C Überwachungskamera (weiß)
- WLAN Antenne
- Netzkabel
- Netzteil
- Schrauben
- Anleitung

Technische Daten

Spotlight	Farbtemperatur	3000 K
Bildsensor	Sensor	1/1,8" CMOS
	Display-Auflösung	2K (2560 x 1440)
	Bildfrequenz	25 fps (2K) / 25 fps (1080P / 720P) 15 fps, nach unten einstellbar
	Min. Beleuchtungsstärke	0 Lux (mit IR-Beleuchtung)
Objektiv	Objektiv Typ	f:4.9 mm, F1.65
	Blickwinkel	Horizontal: 89° Diagonal: 101,5° Vertikal: 51°
Video	Bildkomprimierung	H.265/H.264
	Auflösung	2K (2560 x 1440) 25 fps, 1080P (1920 x 1080) 25fps, 720P (1280 x 720), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240)
	Stream	Dualstream
	Bildanpassung	Farbton, Helligkeit, Kontrast, Sättigung und Schärfe sind einstellbar.
	Bild spiegeln	Umdrehen und spiegeln
	Infrarot-Modus	Automatisch oder manuell
	Sichtbarkeit bei Nacht	Mit 2 Scheinwerfern und IR-LED, Nachtsichtbereich bis zu 20 m
Audio	Eingabe/Ausgabe	Externe RCA-Schnittstelle für Full Duplex Zwei-Wege- Audio
Netzwerk	Ethernet	Ein 10/100 Mbps RJ45-Anschluss
	Drahtloser Standard	IEEE802.11b/g/n/ac
	Datenrate	IEEE802.11b: 11 Mbps (Max.); IEEE802.11g: 54 Mbps (Max.); IEEE802.11n: 150 Mbps (Max.); IEEE802.11ac: 433 Mbps (Max.).
	Drahtlose Sicherheit	WPA, WPA2
	Fernzugriff	P2P
	Netzwerk-Protokoll	IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, RTSP
	Andere Funktionen	Bewegungserkennung
Menschliche Erkennung		Alarmierung per E-Mail, Upload des Alarm-Snapshots auf FTP, mobile App
Benutzerkonten		Drei Stufen
Speicherung		Unterstützt max. 256 GB Micro SD Karte, lokalen und FTP Speicher, Foscam Cloud Speicher
Privatzone		Ja
Firewall		Unterstützt IP-Filterung
Zurücksetzen		Reset-Taste ist verfügbar
Intelligenter Assistent		Unterstützt Alexa, Google Assistant
Energieversorgung	Stromversorgung	DC 12 V/1,0 A
	Stromverbrauch	6 Watt (Max.)
Dimension	Abmessungen (LxBxH)	97(L) x 67 (B) x 64 (H)
	Nettogewicht	375 g
Umgebung	Wasserdicht	IP66
	Betriebstemperatur	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
	Betriebsfeuchtigkeit	10% ~ 80% nicht kondensierend
	Lagertemperatur	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
	Lagerungsfeuchtigkeit	0% ~ 90% nicht kondensierend