




LE 12-3 100 WET

1150 Watt Nass-Steinschleifer mit variabler Drehzahl, 115 mm

- Kraftvoller 1150 Watt-Motor
- VR-Vollwellenelektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl
- Hohes Drehmoment für maximale Abtragsleistung und beste Oberflächenqualität
- Pulverbeschichtetes und lackiertes Magnetfeld für eine lange Lebensdauer, durch zusätzlichen Schutz gegen Verschleiß und abrasive Stäube
- Griffhaube für ein angenehmes Handling und präzise Führung
- Bügelhandgriff: sicher im Griff auch bei vertikalen Arbeiten
- Die neue Wasserzuführung und -regelung ist unter dem Gehäuse positioniert, dadurch einfache Bedienung und exakte Dosierung. Es entsteht ein freier Griffbereich direkt über dem Schleifteller
- 2 m Spezialschlauch: benötigt keine zusätzliche Schlauch-sicherung. Erhöht die Flexibilität, reduziert das Gewicht und vermeidet Verletzungen durch Schlauchschellen
- Schnellkupplung aus Messing: für 1/2"-Wasserschlauch
- Spindelarretierung
- Diese Maschine ist auch in 110 V erhältlich



Verfügbar mit PRCD-Personen-schutzschalter (im Kabel integriert) oder Konturstecker (im Betrieb aus Sicherheitsgründen nur über Trenntrafo FLEX TT 2000).

TECHNISCHE DATEN

Max. Schleifkörper-Ø	115 mm
Leerlaufdrehzahl	1200-3700 /min
Leistungsaufnahme	1150 Watt
Leistungsabgabe	700 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Abmessung (L x H)	340 x 140 mm
Anschlusschlauch mit Schnellkupplung	2 m
Gewicht	2,4 kg

Typ	Bestell-Nr.
LE 12-3 100 WET, Konturstecker	368.660
LE 12-3 100 WET, PRCD	378.461

Lieferumfang:
1 Bügelhandgriff
1 Klett-Kabelhalter


! Zubehör Seite 215 und 221



L 12-3 100 WET

1150 Watt Nass-Steinschleifer, 115 mm

- Kraftvoller 1150 Watt-Motor
- FR-Vollwellenelektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz
- Hohes Drehmoment für maximale Abtragsleistung und beste Oberflächenqualität
- Pulverbeschichtetes und lackiertes Magnetfeld für eine lange Lebensdauer, durch zusätzlichen Schutz gegen Verschleiß und abrasive Stäube
- Griffhaube für ein angenehmes Handling und präzise Führung
- Bügelhandgriff: sicher im Griff auch bei vertikalen Arbeiten
- Die neue Wasserzuführung und -regelung ist unter dem Gehäuse positioniert, dadurch einfache Bedienung und exakte Dosierung. Es entsteht ein freier Griffbereich direkt über dem Schleifteller
- 2 m Spezialschlauch: benötigt keine zusätzliche Schlauch-sicherung. Erhöht die Flexibilität, reduziert das Gewicht und vermeidet Verletzungen durch Schlauchschellen
- Schnellkupplung aus Messing: für 1/2"-Wasserschlauch
- Spindelarretierung
- Diese Maschine ist auch in 110 V erhältlich



Verfügbar mit PRCD-Personen-schutzschalter (im Kabel integriert) oder Konturstecker (im Betrieb aus Sicherheitsgründen nur über Trenntrafo FLEX TT 2000).

TECHNISCHE DATEN

Max. Schleifkörper-Ø	115 mm
Leerlaufdrehzahl	3700 /min
Leistungsaufnahme	1150 Watt
Leistungsabgabe	700 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Abmessung (L x H)	340 x 140 mm
Anschlusschlauch mit Schnellkupplung	2 m
Gewicht	2,4 kg

Typ	Bestell-Nr.
L 12-3 100 WET, Konturstecker	375.675
L 12-3 100 WET, PRCD	378.488

Lieferumfang:
1 Bügelhandgriff
1 Klett-Kabelhalter

! Zubehör Seite 215 und 221