

KERN MPD200K-1EM

Professionelle Step-On-Personenwaage mit Eich- und Medizinzulassung



Energieversorgung

Batterie:	6x1.5 V AA
Batterie-Betriebsdauer:	20 h

Dienstleistungen (optional)

DAkS-Kalibrierschein:	963-129
Eichung:	965-129
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Personenwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	560 x 440 x 190 mm
---------------------------------	--------------------

Bruttogewicht:	10,500 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	9 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	200 x 130 x 60 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	365 x 360 x 80 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Stahl lackiert
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	365 x 490 x 120 mm
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Kunststoff

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	200 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	1250
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]:	200 g
Empfohlenes Justiergewicht:	200 kg (M1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	200 g
Reproduzierbarkeit:	200 g
Wägebereich [Max]:	250 kg
Wägeeinheiten:	kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	2,500 cm
-----------------------------	----------

Eichtechnische Daten

Eichklasse:	III
Eichung im Werk möglich:	ja
Eichwert [e]:	200 g
Eichzulassung nach 2014/31/EU:	ja
Mindestlast [Min]:	4 kg
Periodische Nacheichung für Italien:	969-112

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C