



MG 100S

Absauggerät MG 100S

100 W



< 52 db(A)



Bestell-Nr. 100-10 00- ESDN

- Absauggerät für den Einsatz an bis zu 2 Arbeitsplätzen
- Großes Gasfiltervolumen
- Elektronische Filterkontrolle mit Alarmfunktion
- Variable Volumenstrom-Einstellung
- Extra kleine Standfläche



TECHNISCHE DATEN

Max. Kapazität	1-2 Arbeitsplätze
Abmessungen L x B x H (Inch)	18.11 x 8.26 x 24.15
Abmessungen L x B x H (mm)	460 x 210 x 610
Gewicht (ca) in kg	15
Spannung	110 - 240 V, 50/60 Hz
Leistung	100 W
Geräuschpegel (Abstand 1 m) dB(A)	< 52
Max Gebläse Vakuum (Pa)	2.300
Fördermenge m³/h	140
Vorfilter	-
Kompaktfilter	Partikelfilter H13, Breitbandgasfilter (50 % Aktivkohle / 50 % Chemisorb)
ESD-sicher	✓

Lieferumfang	Bestell-Nr.	Modell	Beschreibung
		MG 100S Unit	MG 100S Absauggerät
	100-2000-ESDN	Kompaktfilter MG 100S Standard	Partikelfilter H13 und Gasfilter, Standard