

BS-ROLLEN

Bockrolle

Traglast 600 kg, Bereifung Kunststoff, Durchmesser x Breite 150 x 45 mm, Nabe mit Rollenlager, Naben Länge x Ø 209 x 20 mm, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 110 mm



BS ROLLEN

Artikelnummer: 711348

BS-ROLLEN Transportgeräterolle

Bockrolle

Bockrolle


- Traglast 600 kg
- Bereifung Kunststoff
- Durchmesser x Breite 150 x 45 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Naben Länge x Ø 209 x 20 mm
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 110 mm
- Schraubloch Abstand 105x75 mm, Schraubloch-Ø 11 mm

Technische Details




Fördertechnik	Rollen	Feststeller	ohne
Rollentyp	Transportgeräterollen	Fadenschutz	nein
Bauform	Bockrolle	Gesamthöhe	209 mm
Traglast	600 kg	Nabenhöhe	209 mm
Bereifung	Kunststoff	Nabenbohrung	20 mm
Rad-Ø	150 mm	Radbreite	45 mm
Material Felge	Kunststoff	Länge Platte	138 mm

Radlager	Rollenlager	Breite Platte	110 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben	Schraubloch Abstand	105x75 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Ø	11 mm
elektrisch leitend	nein	Oberfläche Gehäuse	verzinkt
Material Gehäuse	Stahl	Gewicht	1,75 kg

Zubehör

711836		Rad, Traglast 600 kg, Bereifung Kunststoff, Durchmesser x Breite 150 x 45 mm, Nabe mit Rollenlager, Naben Länge x Ø 209 x 20 mm, Felge aus Kunststoff
--------	---	---

Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen