

IEC Gerätesteckdose C13 für Kabelmontage, 70°C



4785

C13



70 °C

**Beschreibung**

- Kabelstecker:
- Schraubbefestigung
- Gerätesteckdose, Stifttemperatur 70 °C, Schutzklasse I
- Kabel
- Ersetzt Typ [P587.SE](#)

Weblinks

Zulassungen: <http://www.schurter.com/approvals>
 RoHS: <http://www.schurter.com/rohs>

Technische Daten


Nenndaten IEC	10 A / 250 VAC; 50 Hz
Nenndaten UL/CSA	15 A / 250 VAC; 60 Hz
Spannungsfestigkeit	> 2 kVAC zwischen L-N > 2 kVAC zwischen L/N-PE (1 min/50 Hz)
Zulässige Betriebstemp.	-25 °C bis 70 °C
Schutzklasse	Geeignet für Geräte der Schutzklasse I nach IEC 61140
Anschluss	Kabel
Material: Gehäuse	Thermoplast, schwarz, UL 94V-0

Gerätestecker /-dose	C13 gemäss IEC/EN 60320-1, UL 498, CSA C22.2 no. 42 (Für kalte Bedingungen) Stifttemperatur 70 °C, 10 A, Schutzklasse I
----------------------	---

Abmessungen

4785

Länge 70 mm

**Varianten**

Farbe	Max. Kabeldurchmesser	Max. Leitungsquerschnitt	Bestell-Nummer
schwarz	8.5 mm	3 x 1 mm ² / 3 x 18 AWG	4785.0000
schwarz	10.0 mm	3 x 2 mm ² / 3 x 14 AWG	4785.0100

Maximales Drehmoment für Schrauben: Anschlussklemmen: 0.5 Nm, Kabelklemmen: 0.3 Nm, Gehäuseverschraubung: 0.3 Nm

Sicherungsbügel siehe Zubehör

Verpackungseinheit 100 ST