

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 1851 ESD-Tischwagen



Transportgeräte



Elektrisch leitfähige Ausführung. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. Schraub- und Steckkonstruktion. 3 Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau, mit 5 mm hohem Rand. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), elektrisch leitfähig, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft mittlere und obere Ladefläche 80 kg. Gesamtlänge: 980 mm.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	300
Ladeflächenlänge (mm)	1000
Ladeflächenbreite (mm)	600
Etagenhöhen (mm)	206, 517, 827
Gesamtlänge (mm)	1136
Gesamtbreite (mm)	611
Gesamthöhe (mm)	1039
Bereifung	TPE-ESD
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	54
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976018515