

Enveloppe chauffante
pro-line

pour IBC avec capacité 1000 l,
couche extérieure en nylon coloris
gris, couche intérieure en fibre de
verre, puissance 2000 W, équipé de
avec régulateur de température
numérique



Numéro d'article: 271873



Enveloppe chauffante

- pour IBC avec capacité 1000 l
- couche extérieure en nylon coloris gris, couche intérieure en fibre de verre
- hauteur x largeur x profondeur 950 x 4310 x 120 mm
- câble longueur 5 m
- puissance 2000 W
- température jusqu'à 90 °C
- équipé de avec régulateur de température numérique
- indice de protection IP44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
- Approprié homologué selon les directives UE 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE

Détails techniques

type de récipient	Accessoires	longueur de câble	5 m
pour type de récipient	IBC	puissance	2000 W

pour capacité	1000 l	température jusqu'à	90 °C
matériau couche extérieure	nylon	alimentation	230 V
matériau couche intérieure	fibres de verre	équipement accessoires	Régulateur de température (numérique)
couleur	gris	indice de protection IP	44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
hauteur	950 mm	homologation	homologué selon les directives UE 2014/35/UE, 2014/30/UE et 2011/65/UE
largeur	4310 mm	Poids	15 kg
profondeur	120 mm		

Accessoires		
271760		capot de recouvrement, Convient pour pour enveloppe chauffante, pour IBC, En PVC coloris orange, surface imperméable