

Produktinformation

97 52 06 SB

Crimpzange

Auch für Zweihandbedienung



- Für lötfreie elektrische Verbindungen
- Bis zu 30 % reduzierte Handkraft gegenüber handelsüblichen Crimpzangen durch Hebelübersetzung
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Zweihandbedienung für einfaches Verkrimpen großer Leiterquerschnitte
- Gutes Handling durch ausgewogene Schwerpunktlage, abgewinkelten Kopf und ergonomisch geformte Griffe
- Crimpeinsatz ist nicht wechselbar
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	97 52 06 SB
EAN	4003773039464
Zange	brüniert
Kopf	brüniert
Griffe	mit rutschhemmenden Kunststoff-Hüllen
Gewicht	587 g
Abmessungen	250 x 115 x 30 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute



Anwendung	isolierte Kabelschuhe, Steckverbinder + Stoßverbinder
Kapazität Quadratmillimeter	0,5 — 6 mm ²
Anzahl der Nester	3
AWG	20 — 10

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



