

VAR poubelle

capacité 50 l, hauteur x diamètre 740 x 350 mm, seau intérieur en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL3000 rouge vif, couvercle en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL3000 rouge vif

Numéro d'article: 117971



VAR Poubelle

avec trappe en inox

poubelle

- capacité 50 l
- hauteur x diamètre 740 x 350 mm
- avec trappe auto-fermante
- seau intérieur en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- partie supérieure amovible
- Vidage facile par pièce de tête
- corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL3000 rouge vif
- couvercle en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL3000 rouge vif
- soubassement Anneau de fond en plastique
- 3 années de garantie

Détails techniques

équipement d'élimination poubelle

matériau de couvercle acier

lieu d'utilisation	intérieur	surface couvercle	finition peinture époxy
capacité	50 l	couleur du couvercle	rouge feu // RAL3000
unité collectrice	1 pièce	Matériau corps	acier
hauteur	740 mm	surface de corps	finition peinture époxy
diamètre	350 mm	couleur du corps	rouge feu // RAL3000
installation	sol	roulant	non
couvercle	oui	soubassement	Anneau de fond en plastique
type de couvercle	trappe auto-fermante	gerbable	non
mécanique de roulement	non	forme	rond
réservoir intérieur	oui	exécution couleur	rouge feu // RAL3000
matériau de récipient intérieur	acier	garantie	3 années
surface seau intérieur	galvanisé	Poids	7,5 kg
vidange par	pièce de tête		