

## fetra servante d'atelier

force 250 kg, plateau longueur x largeur 750 x 450 mm, plateforme en acier, avec rebord antichute, plateforme inclinable, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, hauteur 720 - 1080 mm, avec bandage TPE

Numéro d'article: 118668



**fetra**  
Transportgeräte



## fetra Servante d'atelier

### Force 250 kg

servante d'atelier

- force 250 kg
- plateau longueur x largeur 750 x 450 mm
- plateforme en acier, avec rebord antichute
- plateforme inclinable
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- hauteur 720 - 1080 mm
- réglage en hauteur via en continu, hydraulique, avec pédale
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec palier lisse
- disposition des roues rectangulaire
- Produit livré démonté
- 2 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	Diamètre de roue	125 mm
type de chariot	servante d'atelier	roulement	palier lisse
charge	250 kg	conducteur d'électricité	non
longueur de plateau	750 mm	matériau	acier
largeur de plateau	450 mm	matériau de finition	soudé
nombre de plateaux	1 pièce	livraison	démonté
alignement de niveaux	inclinable	norme européenne	non
hauteur	720-1080 mm	rehausses	aucune
réglage en hauteur via	en continu, hydraulique, avec pédale	équipement chariot	sans équipement
type de niveau	panneau en acier	rabattable	non
matériau de plateforme	acier	disposition des roues	rectangulaire
équipement de plateforme	rebord antichute	surface	finition peinture époxy
nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes	couleur	bleu brillant // RAL5007
équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins	garantie	2 années
pneumatique	TPE	Poids	39 kg