



Beschreibung:

Aluminium-OFFICE-Box 50 L, die idealen Boxen für sichere Aufbewahrung und Transport

- korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- trotz Ihrer Leichtigkeit sind sie durch rundumlaufende Verstärkungssicken äußerst formstabil (Wand- und Eckverstärkung)
- stabile Hebelspanverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloß, Plombenverschluß und zur Montage von Zylinderschlössern
- kunststoffummantelte Sicherheits-Klapphandgriffe für den bequemen Transport
- die umlaufende Gummidichtung schützt den Inhalt vor äußeren Einflüssen wie z.B. Staub und Spritzwasser
- aus 0,8 mm starkem Aluminium / Tragkraft 35 kg
- mit abnehmbarem Deckel und 2 Griffen
- mit Vorrichtung für handelsübliche Ordner und Hängemappen
- Platz für 4 Ordner (75 mm Rückenbreite) oder 6 Ordner (50 mm Rückenbreite)
- weitere Größen und Varianten stehen auf Anfrage zur Verfügung (ab 50 Stück sind Sonderanfertigungen möglich)
- separates Zubehör: Zylinderschloss-Set
- t=Tiefe=430 mm b=Breite=430 mm h=Höhe=325 mmInnenmaße: 400x405x305 mm

Informationen:

Artikel

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 451055 |
| GTIN | 4007228451030 |
| Zolltarif | 76129080 |
| Verpackungseinheit (VE) | 1 |

| | |
|----------------|------------------------|
| Farbe | silber |
| Volumen in L | 50 |
| Gewicht (kg) | 3,2 |
| T x B x H (mm) | 430 x 430 x 325 |

Umverpackung

| | |
|-----------------|----------|
| Inhalt in Stück | 1 |
|-----------------|----------|

| | |
|-----------------------|------------|
| Bruttogewicht VE (kg) | 3,2 |
|-----------------------|------------|

Palette

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Anzahl an Kartons | 20 |
| Anzahl an Lagen | 5 |
| T x B x H (m) | 1,2 x 0,8 x 1,775 |

| | |
|------------------|-------------|
| Kartons pro Lage | 4 |
| Gewicht (kg) | 84,0 |