


tarifold Wand-Sichttafelsystem

DIN A4 im Hochformat, 10
Sichttafeln, Rahmen aus Stahldraht
mit Kunststoffummantelung in rot,
Ausgestattet mit 5 Aufsteckreitern,
wasserabweisend, mit
Seitenanschlängen für optimalen Halt



10
YEARS
WARRANTY



Artikelnummer: 239423



Wand-Sichttafelsystem

- DIN A4 im Hochformat
- 10 Sichttafeln
- Öffnung oben
- Rahmen aus Stahldraht mit Kunststoffummantelung in rot
- Rahmen mit Edelstahl-Drehzapfen
- Sichttafel aus PVC
- Gestell aus Edelstahl
- Ausgestattet mit 5 Aufsteckreitern
- wasserabweisend
- mit Seitenanschlängen für optimalen Halt
- Gestell beliebig erweiterbar
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Bürohelfer Kennzeichnung

Farbe Rahmen rot

Kennzeichnungstyp	Sichttafelsystem	Material Gestell	Edelstahl
Sichttafeln Anzahl	10 Stück	Rahmen Ausstattung	Edelstahl-Drehzapfen
Format	DIN A4	Gestell Ausstattung	Seitenanschlüge
Ausrichtung	Hochformat	Gestell Funktion	beliebig erweiterbar
Öffnungsseite	oben	Sichttafel Ausstattung	5 Aufsteckreiter
inkl. Tafeln	ja	Sichttafel Ausführung	wasserabweisend
Material Sichttafeln	PVC	Lieferumfang	inklusive Befestigungsmaterial
Material Rahmen	Stahldraht	Garantie	10 Jahre
Oberfläche Rahmen	kunststoffummantelt	Gewicht	0,88 kg

Dazu passt auch ...

146387		Magnetrahmen, DIN A5 im Hoch-/Querformat, Rahmen in schwarz, Rückseite magnetisch
218292		Klapprahmen, schwer entflammbar nach B1, Höhe x Breite x Tiefe 327 x 240 x 12 mm, Format DIN A4, Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber, Profilstärke 25 mm
503146		Magnet-Haftband, Länge x Breite 1000 x 35 mm, aus Stahl mit Lackierung in weiß
527417		Whiteboard, Höhe x Breite 450 x 600 mm, Tafeloberfläche mit Kunststoffbeschichtung - preisgünstigste Variante mit eingeschränkten Abwisch-Eigenschaften, ideal für gelegentliche und kurzfristige Nutzung, Oberfläche: magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar, Tafelkern aus Stahl in weiß, Ausstattung: Ablageschale, Rahmen aus Aluminium eloxiert in silber mit Ecken aus Kunststoff