

Productinformatie

64 62 120 ESD

Elektronica-voorsnijtangen ESD

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5



- Precisietangen om zeer fijn te knippen bijv. in elektronica en fijnmechanica
- Uitvoering elektrisch afleidend - dissipatief
- Doorgestoken precisiescharnier
- Soepele, dubbele veer, waardoor de tang gemakkelijk en gelijkmatig open
- De spiegelpolijsting biedt samen met een fijne oliefilm een optimale bescherming tegen roest - geen storingen in het schakelcircuit door wegspringende chroomsplinters
- Bladen bijkomend laserverhard, bladhardheid minstens 56 HRC
- Benen met tweekleurige meer-componentengrepen zwart/grijs
- Voorsnijtang met schuine kop, mini-snijkant met klein facet, $\alpha=65^\circ$
- Kogellager-chroomstaal, oliegehard

MM    $\angle 65^\circ$



Algemeen	
Artikel-nr.	64 62 120 ESD
EAN	4003773025085
Kop	spiegelgepolijst
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	70 g
Afmetingen	120 x 66 x 17 mm
Norm	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties	
Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 0,6 mm
Kopbreedte (A)	11 mm
Beklengte (B)	20 mm
Bekdikte (scharnier) (D)	7 mm
Meslengte mm (C)	7 mm
ESD	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen