



Sprinter Schutzbrille,

Schutzbrille Sprinter, klar, sportlich, leichte Schutzbrille mit zwei individuellen Polycarbonatscheiben für einen optimalen Sitz, beschlagfrei, integrierter weicher Augenbrauen- und Nasenschutz für mehr Komfort, 5-stufige, winkelverstellbare Sichtscheibe mit Co-Injektion - passt sich jeder Kopfform an und erhöht das Tragekomfort, guter Sitz durch ergonomisch geformte Bügel, guter Seitenschutz durch länger gezogene Sichtscheibe, komfortabler Sitz durch Softbügelenden

Artikel-Nr.: 9925

Beschreibung:	Sprinter Schutzbrille, klare Polycarbonatscheiben
Material:	Polycarbonat
Verpackungs Einheiten:	1 Stück / 288 Stück
Schutzstufe Sichtscheibe:	2C-1,2-FT
Schutzstufe Gestell:	FT
Optische Güteklasse der Sichtscheibe:	1 – verzerrungsfreie Sicht, höchste Sehleistung, geeignet für den Dauergebrauch
Tönungsfarbe:	Klar / farblos
Farbe:	Sichtscheibe: klar
Größe:	universal
Brillen Normen:	DIN EN 166 - Allgemeine Anforderungen, garantierter Mindestwiderstand beim Schutz vor gängigen Risiken DIN EN 170 - Ultraviolettenschutzfilter (Code 2 oder 3)
Codierung der Stoßfestigkeit des Augen-/Gesichtschutzes:	F - Stoß mit kleiner Energie (45 m/s) T - Getestet unter extremen Temperaturen (-5°C, + 55°C)
Brillenkategorie:	Bügelbrille
Scheibeneigenschaften:	beschlagfrei Kontrast steigend UV-Schutz
Gestellfarbe:	Grün Schwarz