

MarGage 405. Mérőhasáb-készlet acélból

- A mérőhasábok helytakarékos függőleges elrendezése
- **K osztálypontosság**
- Referencia etalon, különösen a hozzárendelt mérőlaboratóriumok etalonjainak, pl. az alatta lévő pontossági osztályok mérőhasábjainak kalibrálásához. Igény esetén DKD (Német kalibrálási szolgálat) által kibocsátott kalibrálási tanúsítvánnyal szállítjuk, melyben minden mérőhasábnál megtalálható a névleges mérettől való eltérés.
- **0 osztálypontosság**
- A legmagasabb pontossági követelményeknek való megfelelés biztosításához. Mérőhasábokat és nagyon pontos mérőeszközöket kalibráló mérőlaboratóriumokban és finom mérőterekben az alapmértékként történő használatra.
- **1. osztálypontosság**
- Magas pontossági követelményekhez. Összehasonlító mérőhasábként mérőszobának. Különösen pontos mérések végrehajtásához. Kijelzős mérőeszközök beállítására. Pontos idomszerek vizsgálatához.
- **2. osztálypontosság**
- IT 6 és IT 7 minőségű munkaidomszerekhez. Kijelzős mérőeszközök beállításához. Pontos méretek vizsgálatához a készülékgyártásban.
- **Szállítási terjedelelem:** Fa doboz áttekinthető feliratcsikkal, Mahr kalibrálási jegyzőkönyv
- **Hőtágulási együttható:** $11,5 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$



Műszaki adatok

Rendelési sz.	Terméktípus	Darabszám készletenként	Osztálypontosság	Névleges méretek, mm	Osztás mm	Darabszám
		Darab		mm	mm	
4800413	405	47	K	1,005	-	1
				1,01 – 1,19	0,01	19
				1,2 – 1,9	0,1	8
				1 – 9	1	9
				10 – 100	10	10
4800410	405	47	0	1,005	-	1
				1,01 – 1,19	0,01	19
				1,2 – 1,9	0,1	8
				1 – 9	1	9
				10 – 100	10	10
4800411	405	47	1	1,005	-	1
				1,01 – 1,19	0,01	19
				1,2 – 1,9	0,1	8
				1 – 9	1	9
				10 – 100	10	10
4800412	405	47	2	1,005	-	1
				1,01 – 1,19	0,01	19
				1,2 – 1,9	0,1	8
				1 – 9	1	9
				10 – 100	10	10

Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4800140	Síküveg, Ø = 45 mm	421
4800142	Fa csipesz	423
4800130	Tartozékok karbantartáshoz	424