

Stationäre Benzin-Tankanlagen Typ KA, als Komplett-Paket

- gefertigt gemäß DIN 6623/2 und somit bundesweit zugelassen als Lagerbehälter für entzündliche, wassergefährdende Flüssigkeiten (Flammpunkt < 55°C)
- hohe Sicherheit durch permanente Lecküberwachung nach dem Vakuumprinzip
- Benzin-Tankanlage als stehende, explosionsdruckstoßfeste Ausführung
- doppelwandiger Behälter aus Stahl, innen und außen feuerverzinkt
- für die Aufstellung im Freien geeignet
- mit Peilstab
- Füllleitung mit abschließbarer Sicherheitsverschraubung
- mit Lüftungsleitung und Anschluss für eine Gaspendelleitung
- 2 Hebeösen für Leertransporte vorhanden
- im Set mit Flügeltürenschränk, selbstsaugender Flügeltzellenpumpe (Wechselstrommotor 230 V, Förderleistung ca. 50 l/min), Anschlusskabel mit Schuko-Stecker, Schlauchgarnitur NW 19x4 (4 m lang), Grenzwertgeber und Automatik-Zapfpistole - betriebsfertig verbaut

SET-PREIS

Inklusive:

- Pumpe
- Schlauch
- Automatik-Zapfventil
- Flügeltürenschränk
- Grenzwertgeber



Volumen [l]	400	600	995
Ausstattung	Pumpe, Flügeltürenschränk, 4 m Schlauch, Automatik-Zapfventil und Grenzwertgeber		
Maße außen L x B [mm]	1000 x 1000	1000 x 1000	1250 x 1250
Höhe ohne Ausrüstung [mm]	1100	1360	1450
Norm(en)	DIN 6623	DIN 6623	DIN 6623
Bestellnummer	254-560-JY	254-561-JY	254-562-JY

Mobile Benzin-Tankanlagen Typ KI-B, als Komplett-Paket

- UN-Zulassung als Gefahrgutverpackung, zeitlich unbefristet und ohne wiederkehrende Prüfpflicht nach ADR
- hohe Sicherheit durch permanente, energieunabhängige Vakuum-Lecküberwachung beider Wände
- Transport unter vereinfachten Bedingungen ohne Gefahrgutfahrerschein und ohne Fahrzeugkennzeichnungen
- bundesweit gültige bauaufsichtliche Zulassung als Lagerbehälter für brennbare Flüssigkeiten für die Aufstellung im Freien - auch in Wasserschutzgebieten
- doppelwandig, innen und außen feuerverzinkt, 3-fach stapelbar, allseitig mit Gabelstapler/Hubwagen unterfahrbar
- kontinuierliche, mechanische Füllstandanzeige
- Füllstutzen abschließbar mit Sicherheitsverschraubung und Flammensieb (PTB Ex 12-42028)
- abschließbare Saugleitung
- Lüftungsleitung mit Absperrkugelhahn und Deflagrationssicherung
- abschließbarer, federunterstützter Deckel
- 4 Kranösen
- Zylinderschloss mit besonders sicherer 3-Punkt-Verriegelung
- Erdungsanschluss

Inklusive:

- Pumpe
- Schlauch
- Automatik-Zapfventil



DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung – Z-38.12-230

UN-Transportzulassung  

Nutzvolumen [l]	330	330
Ausstattung	Pumpe, 4 m Schlauch und Automatik-Zapfventil	
Nennspannung [V]	12	230
Maße außen L x B x H [mm]	800 x 1215 x 807	800 x 1215 x 807
Gewicht [kg]	235	235
DIBt-Zulassung	Z-38.12-230	Z-38.12-230
UN-Zulassung	D/BAM 15600/1A2W	D/BAM 15600/1A2W
Bestellnummer	279-006-JY	279-005-JY