

Termékinformációk

48 41 J11

Precíziós Seeger-gyűrű fogó

Furatokban lévő belső gyűrűkhöz

DIN 5256 D



90°

- Nagy terhelhetőség tartós használat során: akár 10-szeres élettartam az esztergált csúcsokhoz képest
- Behelyezett csúcsokkal a biztonságos munka érdekében
- Záráshatárolóval (ütközővel állítható be)
- Beállítás imbuszcsavar révén
- Sorozatgyártáshoz ideális, mivel hatékonyan elkerülhető a gyűrűk túlfeszítése
- Csavarozott csukló: a fogó igen pontos, hézagmentes járása
- Csúszásgátló műanyag bevonat a markolaton
- 90°-ban hajlított csúcsok
- Terpesztés-határolással DIN 472 szabvány szerinti szabványos szereléshez
- A beállítható ütközőcsavar megakadályozza a gyűrűk túlnyújtását
- Behelyezett csúcsok: rugóacél-huzal, húzott
- Fogóttest: króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett

Altalános

Cikkszám	48 41 J11
EAN	4003773079576
Fogó	szürkére foszfátzott
Fogantyúk	csúszásgátló műanyaggal bevonva
Súly	105 g
Méreték	130 x 52 x 12 mm
Szabvány	DIN 5256 D

Műszaki jellemzők

Kapacitás Ø furatátmérőhöz	Ø 12 – 25 mm
Csúcsok (átmérő)	Ø 1,3 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

