

Información sobre productos

46 23 A11

Alicate para arandelas

Para arandelas exteriores de ejes

DIN 5254 B

- Tipo sólido, forjado
- Puntas antideslizantes de gran estabilidad
- DIN 5254 B; puntas curvas en ángulo de 90°
- Cuerpo de alicates y puntas: acero al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite



MM $\angle 90^\circ$

Información general

Núm. de artículo	46 23 A11
EAN	4003773043027
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	84 g
Dimensiones	125 x 69 x 19 mm
Norma	DIN 5254 B
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad para arandelas exteriores	Ø 10 – 25 mm
Puntas (diámetro)	Ø 1,3 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.