



Hauptmerkmale

Produktpalette	Thorsman
Produktbereich	Thorsman
Produkttyp	Kabelbinder
Farbe	Natur
Anzahl pro Verpackung	Satz à 100

Zusatzmerkmale

Minimaler Anzugsdurchmesser	3,5 mm
Max. Anziehdurchmesser	36 mm
Einsatzbedingungen	Innenraum
Widerstandsfähigkeit gegen Verdrehen	Reißfestigkeit: 180 N
Material	PA (Polyamid) 6.6 UV-stabilisiert
Länge	150 mm
Breite	3,6 mm
Produktgewicht	0,062 kg
Marktsegment	Kleingewerbe

Montage

Umgebungsbedingungen	Feuerbeständigkeit Nadelflasche 30 s entspricht IEC 60695-11-5
Flammenfestigkeit	Self-extinguishing entspricht UL 94 V2
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...85 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1 cm
VPE 1 Breite	11 cm
VPE 1 Länge	20 cm
VPE 1 Gewicht	0,62 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China

Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------
