

# FBE 30 18-EC C-Set

Akku-Bandfeile TRINOXFLEX 18 V

Bestell-Nr. 532117

GTIN 4030293259577



- + Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- + Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- + Schleifkopf: um 140° schwenkbar. Schleifarmlenken mit 9 mm oder 30 mm verwendbar
- + Schleifarmlenke verstellbar für Bandlängen 520 mm und 533 mm
- + Bearbeitungslänge Schleifarmlenke bis ca. 12 cm
- + Schleifbandwechsel: schnell und ohne Werkzeug
- + Perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter
- + Spindelarretierung
- + Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- + LED Akku-Kapazitätsanzeige
- + FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät
- + Einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der vier System-Vorsätze zum Satinieren und Rohrbandschleifen, zum Schleifen mit Bandfeile oder Kehlnahtschleifer



## Technische Daten

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Akkuspannung          | 18,0 V                          |
| Akkukapazität         | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah              |
| Bandlänge             | 533 mm                          |
| Bandbreite            | 4-30 mm                         |
| Gewicht ohne Akkupack | 2,6 kg                          |
| Leerlaufdrehzahl      | 1700 / 2390 / 3080 / 3760 1/min |
| Bandgeschwindigkeit   | 3,5 / 5,0 / 6,4 / 7,8 m/sec     |

## Lieferumfang

- 1 Schleifvorsatz Bandfeile (459593)
- 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257105)
- 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257102)