

| | |
|--|--|
| Produkttyp-Bezeichnung | RUGGEDCOM RX5000PN LM 4FG50 LINE MODULE 4X 1000LX SFP BLANK (OHNE BUSKOPPLER) KONFORME BESCHICHTUNG |
| Eignung zum Einsatz | RX5000 |
| Schnittstellen | |
| Anzahl der elektrischen/optischen Anschlüsse / für Netzkomponenten bzw. Endgeräte / maximal | 4 |
| Anzahl der optischen Anschlüsse / für Netzkomponenten bzw. Endgeräte / maximal | 4 |
| Zulässige Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur | |
| <ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb • während Lagerung • während Transport • Anmerkung | -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C Für eine Dauer von 16 Stunden ist eine maximale Betriebstemperatur von +85 Cel zulässig |
| relative Luftfeuchte / bei 25 °C / ohne Kondensation / während Betrieb / maximal | 95 % |
| Schutzart IP | IP40 |
| Bauform, Maße und Gewichte | |
| Bauform | Medienmodul |
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 180 mm |
| Tiefe | 240 mm |
| Nettogewicht | 1 kg |
| Beschichtung | Conformal Coating |
| Befestigungsart | verschraubt |
| <ul style="list-style-type: none"> • Einbau auf Medienmodul-Steckplatz | Ja |
| Normen, Spezifikationen, Zulassungen | |
| Norm | |
| <ul style="list-style-type: none"> • für EMV • für Sicherheit / von CSA und UL • für Ex-Zone / von CSA und UL • für Störaussendung • für Störfestigkeit | FCC Part 15 (Class A), EN55022 (CISPR22 Class A) UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-7 Hazardous Locations: Class 1 Division 2 EN 61000-6-4 (Class A) EN 61000-6-2 |
| Eignungsnachweis | EN 61000-6-2, EN 61000-6-10 |
| <ul style="list-style-type: none"> • CE-Kennzeichnung | Ja |

- C-Tick
- KC-Zulassung
- E1-Zulassung
- Bahnanwendung nach EN 50155
- Bahnanwendung nach EN 50124-1
- IEC 61850-3

Nein
Nein
Nein
Ja
Ja
Ja

Weitere Informationen / Internet Links

Internet-Link

- zur Webseite: Industry Mall/RUGGEDCOM-Selektor
- zur Webseite: Siemens RUGGEDCOM
- zur Webseite: Auswahlhilfe Leitungen und Stecker
- zur Webseite: Industrielle Kommunikation
- zur Webseite: Industry Mall
- zur Webseite: Information und Download Center
- zur Webseite: Bilddatenbank
- zur Webseite: CAx-Download-Manager
- zur Webseite: Industry Online Support

<http://ruggedcom-selector.automation.siemens.com>

<http://siemens.com/ruggedcom>

<http://www.siemens.com/snst>

<http://www.siemens.com/simatic-net>

<https://mall.industry.siemens.com>

<http://www.siemens.com/automation/net/catalog>

<http://automation.siemens.com/bilddb>

<http://www.siemens.com/cax>

<https://support.industry.siemens.com>

letzte Änderung:

09.03.2015