

Flachsteckhülsen und Stecker mit Isolation

Clips femelles plats et fiches avec isolation

Flat receptacles and tabs with insulation

2,8 mm

Werkstoff: MS sn = Messing verzinkt

Temperaturbeständigkeit: PVC -10°C bis +75°C PA -55°C bis +105°C

Strombelastbarkeit: 0.5 - 1.0 mm<sup>2</sup> / 10 A max. 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> / 15 A max.

Matériau: MS sn = laiton étamé

Résistant à une température de: PVC -10°C à +75°C PA -55°C à +105°C

Intensité admissible: 0.5 - 1.0 mm<sup>2</sup> / 10 A max. 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> / 15 A max.



Material: MS sn = tin-plated brass

Temperature range: PVC -10°C up to +75°C PA -55°C up to +105°C






Current carrying capacity: 0.5 - 1.0 mm<sup>2</sup> / 10 A max. 1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup> / 15 A max.

Bestellbeispiel: Exemple de commande: Example of order:

389805 (3898/0,5)



UL- No. E235796

Werkstoff Isolation Isolation en Insulation	mm <sup>2</sup> (AWG)	für Steckungen pour languettes for tabs	Artikel-N. / Numéro d'article / Part-No.			L mm	A mm	øD mm	Stand- Packg	Werkzeuge Outils Tools
			Farben Couleurs Colours	Form A DIN 46245	Form B					
PVC	0.14-0.5 (26-22)	2.8 x 0.5 2.8 x 0.8		389805		16	7.8	1	500	3974N 3984L
				389808			7.8			
	0.5-1 (22-18)	2.8 x 0.5 2.8 x 0.8		390005 390008	390005S 390008S	19 19	10.5 10.5	1.7 1.7	500 500	3974N 3984O 3986N 3986S
1.5-2.5 (16-14)	2.8 x 0.5 2.8 x 0.8		389905 389908	389905S 389908S	19.5 19.5	10.5 10.5	2.3 2.3	500 500		
PA (Nylon)	0.5-1 (22-18)	2.8 x 0.5 2.8 x 0.8		396005		19.2	-	1.7	500	
				396008	396008S		19.2			-
PVC	0.5-1 (22-18)	2.8 x 0.5 2.8 x 0.8		391305		19	10.5	1.7	500	
				391308	391308S		19			