

**Artikelnummer:** 97317

**Kurzbeschreibung:** Etagenwagen, m. 3 Wänden, 3 Etagen, 48 kg

**Langbeschreibung:** Etagenwagen mit 3 Wänden, 3 Etagen: Stabile Rohr- und Winkeleisenkonstruktion, sauber und fest verschweißt. Ladeflächen aus MDF-Platten. Stahlteile: blau (RAL 5010) pulverbeschichtet. Holzteile mit Buche-Dekor. Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Vollgummireifen und Qualitätsrollenlagern. Beide Lenkrollen mit Radfeststellern gem. EN 1757-3. Mit zwei- oder dreiseitiger Verkleidung aus MDF-Platte. Die Wände und Böden sind mit der Metallkonstruktion fest vernietet. Räder: 125 x B 38 mm Tragkraft: 150 kg Ladehöhe: 190/550/920 mm 3 Wände

**EAN/GTIN:** 4250448502079

