



Beschreibung:

Industrie-Kanister 30 Liter mit Verschluss (mit Originalitätsring), naturfarben aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE)

- mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrgütern
- kompakte Form - handlich und stapelbar
- gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
- separates Zubehör: Ablasshahn mit Verschraubung DIN 60/61 Art.-Nr. 550500
- Zulassungs-Nr. 3H1/Y1.9/200/-/B/AST-862604
- w = Innen-Ø der Füllöffnung = 47 mm
- a = Gewinde Außen-Ø = DIN 60
- t=Tiefe=296 mm b=Breite=258 mm h=Höhe=542 mm

Informationen:

Artikel

Artikelnummer	426501
GTIN	4007228426496
Zolltarif	39233090
Verpackungseinheit (VE)	2

Farbe	natur
Volumen in L	30
Gewicht (kg)	1,30
T x B x H (mm)	296 x 258 x 542

Umverpackung

Inhalt in Stück	2
-----------------	----------

Bruttogewicht VE (kg)	2,60
EAN Verpackungseinheit	4007228609318

Palette

Anzahl an Kartons	15
Anzahl an Lagen	3
T x B x H (m)	1,20 x 0,80 x 1,78

Kartons pro Lage	5
Brutto Gewicht Palette (Kg)	59,00