


Vakuumsauger-Halter ESH-HA-6-G

Teilenummer: 189202

FESTO

ohne Höhenausgleich, Vakuumanschluss oben, Befestigung des Halters mittels zwei Sechskantmuttern.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Volumen	7,234 cm ³
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumanschluss oben
Zuordnung Saugerhalter	Größe 6
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	200 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Saugerbefestigung	M20x2
Vakuumanschluss	G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Halter	POM Vergütungsstahl hochlegierter Stahl