

## Rocholz

### Ablageboden für Packtisch

#### System Flex Typ B

Breite x Tiefe 800 x 300 mm, Traglast 25 kg, Mit Trägerarmen, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium



Artikelnummer: 159089

## Rocholz Ablageboden System Flex Typ B

### Ablageboden für Packtisch

- Geeignet für gerade Ablagen am geneigten Holm und geneigte Ablagen am geraden Holm
- Breite x Tiefe 800 x 300 mm
- Traglast 25 kg
- Mit Trägerarmen
- Um -20°, 0° und +20° neigbar
- Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium
- Nutzungshinweis: Bitte beachten Sie bei zweiseitigen Ablagen: Bei Ablagen, die im rechten Winkel zum Profil mit Lochung stehen, müssen Sie bitte zwei Ablageböden Typ A bestellen. Ansonsten müssen Typ A und Typ B kombiniert werden
- Befestigung über Einhängen in die Anbauprofile

## Technische Details


Möbeltyp	Tisch	Material	Stahl
Tischtyp	Zubehör	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Böden- / Ebenentyp	Ablageboden	Farbe Boden	weißaluminium // RAL9006
für Tischtyp	Packtisch	elektrisch leitend	nein
geeignet für	gerade und geneigte	Nutzungshinweis	Bitte beachten Sie bei

(Produkt/Material)	Ablagen und Holme		zweiseitigen Ablagen: Bei Ablagen, die im rechten Winkel zum Profil mit Lochung stehen, müssen Sie bitte
Breite	800 mm	Befestigungsart	Über Einhängen in die Anbauprofile
Tiefe	300 mm	Farbe	weißaluminium/rubinrot // RAL
Traglast pro Ebene	25 kg	recyclebar	ja
Tischzubehör Ausstattung	Trägerarme	Tischaufbauten Ausstattung	hohe Tragarme
Tischzubehör Funktion	Um -20°, 0° und +20° neigbar	Gewicht	3,8 kg

## Zubehör

159067		Anschlagbügel für Ablageboden, Breite 250 mm, Aus Stahl in schwarz
159068		Anschlagkante für Packtisch, Anbau vorne, Breite 800 mm, Aus Stahl in RAL3003 Rubinrot
159097		Fachteiler für Packtisch, Höhe x Tiefe 400 x 300 mm, Aus Stahl in schwarz
159106		Kabelkanal für Packtisch, Länge 800 mm
159107		Kabelkanal für Packtisch, Länge 1000 mm

## Dazu passt auch ...

229873		Barcode-Scanner - Handgerät, mit Aufsteller für freihändiges scannen, Anschlussmöglichkeit per USB, Scanfeldbreite 20 - 500 mm, scannen aus bis zu 500 mm Entfernung
--------	---	--