

## T-Griffe Edelstahl

### Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung


#### Werkstoff:

Edelstahl 1.4308.

#### Ausführung:

elektrolytisch poliert oder gestrahlt.

### Zeichnungen



### Artikelübersicht

#### T-Griffe Edelstahl

Bestellnummer	Oberfläche Grundkörper	A	B	D	D3	H	H1	T
K1203.55061	gestrahlt	55,2	12,3	M6	14	32,9	21	12
K1203.55081	gestrahlt	55,2	12,3	M8	14	32,9	21	12
K1203.65061	gestrahlt	65,3	14	M6	16	37	22,7	16
K1203.65081	gestrahlt	65,3	14	M8	16	37	22,7	16
K1203.65101	gestrahlt	65,3	14	M10	16	37	22,7	16
K1203.75101	gestrahlt	75,3	17,8	M10	20	41,2	24,9	16
K1203.75121	gestrahlt	75,3	17,8	M12	20	41,2	24,9	16
K1203.55062	elektrolytisch poliert	55,2	12,3	M6	14	32,9	21	12
K1203.55082	elektrolytisch poliert	55,2	12,3	M8	14	32,9	21	12
K1203.65062	elektrolytisch poliert	65,3	14	M6	16	37	22,7	16
K1203.65082	elektrolytisch poliert	65,3	14	M8	16	37	22,7	16
K1203.65102	elektrolytisch poliert	65,3	14	M10	16	37	22,7	16
K1203.75102	elektrolytisch poliert	75,3	17,8	M10	20	41,2	24,9	16
K1203.75122	elektrolytisch poliert	75,3	17,8	M12	20	41,2	24,9	16

