


# Lösbare Doppelgewindenippel

Edelstahl 1.4408

**EDELSTAHL**

Artikel Nr. 118225

Typen Nr. LDGNR114ES4408FDIA



Beispielhafte Darstellung

## Technische Informationen

Arbeitsdruck max.	20 bar
Dichtmaterial	Flachdichtung PTFE
Gewinde	Rp/R 1 1/4
L1	71,0 mm
SW 1	65 mm
SW 2	47 mm
Gewindeform	Innengewinde zylindrisch und Außengewinde kegelig
Gewindenorm	DIN EN ISO 7-1

Ab Anschlussgröße 1 Zoll empfehlen wir den Einsatz eines verstellbaren Gabelschlüssels.

Für die sichere Abdichtung der zylindrischen Gewinde (G) und kegeligen Gewinde (R/Rp) empfehlen wir geeignetes Dichtmittel einzusetzen (z.B. Hanf, Dichtband oder geeigneten Industriekleber).


## Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	73072910
Ursprungsland	CN
eCl@ss 5.1.4	22360606
eCl@ss 9.0	22560206
UNSPSC_Code_v190501	40173303
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Stainless steel pipe nipple

## Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	nein
CAS-Nr. SVHC 1	keine CAS Nr.
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
REACH Info	kein SVHC Stoff enthalten

## Abmessungen



Gewinde	L1	SW 1	SW 2
	mm	mm	mm
Rp/R 1 1/4	71,0	65	47

Ab Anschlussgröße 1 Zoll empfehlen wir den Einsatz eines verstellbaren Gabelschlüssels.

Für die sichere Abdichtung der zylindrischen Gewinde (G) und kegeligen Gewinde (R/Rp) empfehlen wir geeignetes Dichtmittel einzusetzen (z.B. Hanf, Dichtband oder geeigneten Industriekleber).

## Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Flachdichtung aus PTFE Gr. 6	119491	FDT6