

# Gelenkkopf CRSGS-M12X1,25

Teilenummer: 195583

FESTO

mit Sechskantmutter, für sphärisch schwenkbare Zylinderbefestigung  
(kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8139.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	M12x1,25
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-40 ... 150 °C
Produktgewicht	129 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Außenring	hochlegierter Stahl
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl
Werkstoff Innenring	hochlegierter Stahl
Werkstoff Mutter	hochlegierter Stahl