

Artikelnummer: 127394

Kurzbeschreibung: Kippbehälter NK 100,
feuerverzinkt

Langbeschreibung: Kippbehälter NK 100:
niedrige Bauform mit Scheren-Kipp-Mechanismus
günstiger Lastschwerpunkt Kippen in jeder Höhe
per Seilzug vom Staplersitz aus Wannenblech mit
umlaufendem Randprofil stabiler Grundrahmen mit
Einfahrtaschen Sicherung gegen unbeabsichtigtes
Abrutschen und Auskippen Rollen sind nachrüstbar
Inhalt ca.: 1,00 m³ Maße: L 1700 x B 1430 x H
885 mm Gewicht (lack.): 218 kg Tragfähigkeit: 1500
kg

EAN/GTIN: 4052462004566

