



ARTIKEL-NUMMER: 1015369  
**A800, klar, FB**

**Honeywell**

## Überblick

**Artikelnummer**

1015369

**Produkttyp**

Augen- und Gesichtsschutz

**Programm**

Brillen

**Produktlinie**

Einscheibenbrillen

**Marke**

Honeywell

**Marke vorher bekannt als**

PULSAFE

**Branche**

- Industrie allgemein

**Produktverwendung**

**A800 mit klarer und beschlagfreier Sichtscheibe zur Anwendung im Innenbereich**

Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (45 m/s)

Ideal geeignet für Anwendungen in geschlossenen Räumen im Baugewerbe, der verarbeitenden Industrie, in Ver- und Entsorgung, in der Biotechnologie, Labors, Reinräumen, im Schiffbau und in der Automobilindustrie.

## Eigenschaften und Nutzen

**Funktion**

Ökonomische Komfort-Arbeitsschutzbrille Äußerst günstiges Modell für hohe Wirtschaftlichkeit im Unternehmen

Kompaktes Design Sportliche Optik

**Nutzen**

Durch das kompakte Design sitzt die A800 auch bei schmalern Gesichtern komfortabel und sicher. Die sportliche Optik erhöht die Trageakzeptanz.

**Funktion**

Kratzfeste Polycarbonat-Sichtscheibe mit 9 Dioptrien Linsenkrümmung

**Nutzen**

Für verzerrungsfreie 180°-Rundumsicht

**Funktion**

Geschwungene, ergonomisch geformte Bügel mit weichen Polstern

**Nutzen**

Für eine sportliche Optik und mehr Tragekomfort

**Funktion**

Das weiche Nasenteil passt sich unterschiedlichen Nasenformen an.

**Nutzen**

Für zusätzlichen Tragekomfort und sicheren Sitz

**Funktion**

Beschlagfreie Sichtscheibe

**Nutzen**

Minimiert das Beschlagen auch unter extremen Bedingungen

## Zertifizierungen

**EU-Kategorie PSA**

2

**Qualitätssicherung**

ISO 9001 / 2000

**EU-Baumusterprüfbescheinigung**

2777/12462-01/E00-00

## Verpackung

**EAN-Code**

7312550153697